

## THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|                   |                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelbeteckning | Märkningssystem, Termo-transferskrivare, Termo-transfer, 300 DPI, MultiMark, Krympslangar, Etiketrullar |
| Art.nr.           | <a href="#">2599430000</a>                                                                              |
| Typ               | THM MULTIMARK                                                                                           |
| GTIN (EAN)        | 4050118626377                                                                                           |
| Förp.             | 1 Stück                                                                                                 |

## THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 253 mm  | Byggdjup (tum)  | 9,961 inch  |
| Höjd      | 320 mm  | Bygghöjd (tum)  | 12,598 inch |
| Bredd     | 253 mm  | Byggbredd (tum) | 9,961 inch  |
| Nettovikt | 5 800 g |                 |             |

## Märkningssystem

|                           |                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| Batteridrift              | Nej                                                                                                                                                                                                                       | Gränssnitt          | USB 2.0, Ethernet                             |
| Ingår i leverans          | THM MultiMark, Handbok, USB-kabel, Nätsladd, Europlugg, US-plugg, UK-plugg, Skrivardrutin, Programvara M-Print® PRO, BAND MM-TB 25/360 SW färgband, BAND MM 110/360 SW färgband, Färgbandskärna, Märkningsvals, Tryckvals | Märkskylttyp        | MultiMark, Krympslangar, Etiketrullar         |
| Memory (RAM)              | 256 MB                                                                                                                                                                                                                    | Märkningsmetod      | Termotransfer                                 |
| Märkningsupplösning, max. |                                                                                                                                                                                                                           | Operativsystem      | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 |
|                           | 300 DPI                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                               |
| Programvara               | M-Print® PRO                                                                                                                                                                                                              | Skrivhastighet      | max. 150 mm/s                                 |
| Spänningsförsörjning      | 100...240 V AC                                                                                                                                                                                                            | Systemförutsättning | PC with operating system Windows 7, 8 or 10   |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000610    | ETIM 7.0    | EC000610    |
| ETIM 8.0    | EC000610    | ETIM 9.0    | EC000610    |
| ECLASS 9.0  | 24-32-11-90 | ECLASS 9.1  | 24-32-11-02 |
| ECLASS 10.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 11.0 | 24-32-11-90 |
| ECLASS 12.0 | 24-32-11-90 | ECLASS 13.0 | 24-32-11-90 |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef |

## Godkännanden

Godkännanden



|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Nedladdningar

|                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | <a href="#">China RoHS Declaration</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a> |
| Användardokumentation                               | <a href="#">THM MULTIMARK</a>                                                       |
| Kataloger                                           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                            |

## THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                             |                   |
|------------|-----------------------------|-------------------|
| Typ        | RIBBON HSS HF EL 40/300 ... | Artikelbeteckning |
| Art.nr.    | <a href="#">1426210000</a>  | Färgband          |
| GTIN (EAN) | 4050118228823               |                   |
| Förp.      | 1 Stück                     |                   |
| Typ        | RIBBON MM 110/360 SW        | Artikelbeteckning |
| Art.nr.    | <a href="#">2005070000</a>  | Färgband          |
| GTIN (EAN) | 4050118390049               |                   |
| Förp.      | 1 Stück                     |                   |
| Typ        | RIBBON MM-TB 25/360 SW      | Artikelbeteckning |
| Art.nr.    | <a href="#">2005090000</a>  | Färgband          |
| GTIN (EAN) | 4050118390216               |                   |
| Förp.      | 1 Stück                     |                   |
| Typ        | RIBBON MM 76/360 SW         | Artikelbeteckning |
| Art.nr.    | <a href="#">2005080000</a>  | Färgband          |
| GTIN (EAN) | 4050118389951               |                   |
| Förp.      | 1 Stück                     |                   |
| Typ        | RIBBON MM 84/300 WS         | Artikelbeteckning |
| Art.nr.    | <a href="#">2005040000</a>  | Färgband          |
| GTIN (EAN) | 4050118390025               |                   |
| Förp.      | 1 Stück                     |                   |
| Typ        | RIBBON MM-HS 60/300 SW      | Artikelbeteckning |
| Art.nr.    | <a href="#">2448880000</a>  | Färgband          |
| GTIN (EAN) | 4050118462944               |                   |
| Förp.      | 1 Stück                     |                   |

## THM MULTIMARK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## THM MMP



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | THM MMP ROLLER SFM 3       |                   |
| Art.nr.    | <a href="#">2719270000</a> |                   |
| GTIN (EAN) | 4050118849158              |                   |
| Förp.      | 1 Stück                    |                   |
| Typ        | THM MMP CUTTER             | Artikelbeteckning |
| Art.nr.    | <a href="#">1331600000</a> | Kapsats           |
| GTIN (EAN) | 4050118163155              |                   |
| Förp.      | 1 Stück                    |                   |
| Typ        | THM MMP ROLLER SFM 2       |                   |
| Art.nr.    | <a href="#">2786210000</a> |                   |
| GTIN (EAN) | 4064675063230              |                   |
| Förp.      | 1 Stück                    |                   |
| Typ        | THM MMP CASE               | Artikelbeteckning |
| Art.nr.    | <a href="#">2457760000</a> | Tom box / väska   |
| GTIN (EAN) | 4050118473131              |                   |
| Förp.      | 1 Stück                    |                   |
| Typ        | THM MMP ROLLER 30          |                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1357430000</a> |                   |
| GTIN (EAN) | 4050118160253              |                   |
| Förp.      | 1 Stück                    |                   |
| Typ        | THM MMP EXT.RH             |                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1302920000</a> |                   |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |                   |
| Förp.      | 1 Stück                    |                   |
| Typ        | THM MMP ROLLER 115         |                   |
| Art.nr.    | <a href="#">1357420000</a> |                   |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |                   |
| Förp.      | 1 Stück                    |                   |
| Typ        | THM MMP ROLLER MF-W        |                   |
| Art.nr.    | <a href="#">2519150000</a> |                   |
| GTIN (EAN) | 4050118531091              |                   |
| Förp.      | 1 Stück                    |                   |
| Typ        | THM MMP ROLLER TB          |                   |
| Art.nr.    | <a href="#">2438500000</a> |                   |
| GTIN (EAN) | 4050118498721              |                   |
| Förp.      | 1 Stück                    |                   |
| Typ        | THM MMP ROLLER MF          |                   |
| Art.nr.    | <a href="#">2518600000</a> |                   |
| GTIN (EAN) | 4050118531305              |                   |
| Förp.      | 1 Stück                    |                   |

Skapandedatum den 19 maj 2024 23:23:51 CEST

**THM MULTIMARK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör**

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | THM MMP ROLLER SFM 1       |                   |
| Art.nr.    | <a href="#">2799000000</a> |                   |
| GTIN (EAN) | 4064675259985              |                   |
| Förp.      | 1 Stück                    |                   |
| Typ        | THM MMP PERFORATOR         | Artikelbeteckning |
| Art.nr.    | <a href="#">1416330000</a> | Kapsats           |
| GTIN (EAN) | 4050118219388              |                   |
| Förp.      | 1 Stück                    |                   |
| Typ        | THM MMP ROLLER SFM 4       |                   |
| Art.nr.    | <a href="#">2835010000</a> |                   |
| GTIN (EAN) | 4064675427346              |                   |
| Förp.      | 1 Stück                    |                   |