

THM MULTIMARK PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Systémy označování, Tepelná tiskárna, Tepelný přenos, 300 DPI, MultiMark, Smršťovací objímky, Kotouč štítků
Objednací číslo	2599440000
Typ	THM MULTIMARK PLUS
GTIN (EAN)	4050118626360
Množství	1 ks

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	274 mm	Hloubka (v palcích)	10,787 inch
Výška	446 mm	Výška (v palcích)	17,559 inch
Šířka	242 mm	Šířka (v palcích)	9,528 inch
Čistá hmotnost	10 000 g		

Systémy značení

Metoda tisku	Tepelný přenos	Napájecí napětí	100...240 V AC
Operační systém	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Požadavky na systém	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Provoz s dobíjecími bateriemi	Ne	Rozhraní	USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi
Rozlišení tisku, max.		Rozsah dodávky	THM MultiMark, USB kabel, Síťový kabel, Euro konektor, US konektor, UK zástrčka, Ovladač tiskárny, Software M-Print® PRO, PÁSKA MM-TB 25/360 SW inkoustová páska, PÁSKA MM 110/360 SW inkoustová páska, Inkoustová páska, jádro, Tiskový válec, Přítlačný válec, Ručně, WLAN stick
Rychlost tisku	300 DPI	Software	M-Print® PRO
Typ značky	max. 300 mm/s		
	MultiMark, Smršťovací obímky, Kotouč štítků		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

Osvědčení

Schválení	
-----------	--



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	China RoHS Declaration Declaration of Conformity
Uživatelská dokumentace	MANUAL THM MULTIMARK PLUS
Katalogy	Catalogues in PDF-format

Datum vytvoření 4. května 2024 7:16:34 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.


THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM PLUS M PERFORATOR	Verze
Objednací číslo	6540770000	Řezací souprava
GTIN (EAN)	4050118345711	
Množství	1 ks	
Typ	MM PLUS ROLLER TB	
Objednací číslo	6661600000	
GTIN (EAN)	4050118681246	
Množství	1 ks	
Typ	MM PLUS ROLLER MF	
Objednací číslo	6661610000	
GTIN (EAN)	4050118681222	
Množství	1 ks	
Typ	MM PLUS ROLLER MF-W	
Objednací číslo	6661620000	
GTIN (EAN)	4050118681239	
Množství	1 ks	