

UR67-PN-V14-CU-16DI-12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

| | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verzió | Automation Products - u-remote IP67, Érzékelő/ beavatkozó-aktív-elosztó, PROFINET V2.3 |
| Rendelési szám | 2599680000 |
| Típus | UR67-PN-V14-CU-16DI-12 |
| GTIN (EAN) | 4050118625042 |
| Qty. | 1 Stück |

A létrehozás dátuma 2024. május 8. 23:38:20 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Magasság | 43 mm | Magasság (coll) | 1,693 inch |
| Szélesség | 60 mm | Szélesség (coll) | 2,362 inch |
| Hossz | 225 mm | Hossz, inch | 8,858 inch |
| Nettó tömeg | 1 109 g | | |

Csatlakozások

| | | | |
|------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|
| I/O-csatlakozások | 8x M12 hüvely 5 pólusú, A kódolású | Terepi busz (BUSZ BE) | V14 PushPull RJ45 |
| Terepi busz (BUSZ KI) | V14 PushPull RJ45 | Tápfeszültség (AUX BE) | PushPull-Power |
| Tápfeszültség (AUX KI) | PushPull-Power | | |

Digitális bemenetek

| | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Bemenet szűrő | Input delay adjustable from 0 to 20 ms | Bemenő feszültség, alacsony | < 5 V |
| Bemenő feszültség, magas | > 11 V | Input type | P-switching, 2. típus, az IEC 61131-2 szerint |
| Kikapcsolási energia (induktív) | < 150 mJ / csatorna | Number | 16 |
| Szenzor csatlakozás | 2 vezetékes, 3 vezetékes + FE, M12, 5 pole, A coded | Szenzor tápellátás | 500 mA |
| Védőáramkör | Constant current with thermal switch-off and automatic restart | | |

Általános adatok

| | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Ház fő anyaga | Cink présöntvény | Module variants | 16 digital inputs |
| UL 94 éghetőségi osztály | UL 94 | Védelmi osztály | IP67 |

Tápfeszültség

| | | | |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------|
| Határok | 18 V DC ... 30 V DC | Max. teljes áram modul | 150 mA |
| Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem | Igen | Üzemi feszültség | 24 V |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001599 | ETIM 7.0 | EC001599 |
| ETIM 8.0 | EC001599 | ETIM 9.0 | EC001599 |
| ECLASS 9.0 | 27-24-26-04 | ECLASS 9,1 | 27-24-26-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-26-04 | ECLASS 11.0 | 27-24-26-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-26-04 | ECLASS 13.0 | 27-24-26-04 |

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8 |

UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E141197 |

Letöltések

| | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | CE Declaration of Conformity - DE UKCA Declaration of Conformity - EN |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Product Change Notification | UR67-PN-V14_GSDML_Release-Notes UR67-PN-V14-CU-16DI-12_Release-Notes_2599680000 |
| Software | Firmware – FB-PN-IRT-FULL-0706224-01_01_02-5 Device description – GSDML_UR67_V14_PUSH_PULL_CU |
| User Documentation | MANU UR67 PN-V14 DE MANU UR67 PN-V14 EN |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Készletek



PushPull dugaszolható csatlakozó a PROFINET specifikáció szerint

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Típus | IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT | Verzió |
| Rendelési szám | 8912590000 | Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4099986536418 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | IE-PS-VAPM-5P-2.5 | Verzió |
| Rendelési szám | 8465440000 | Tápcsatlakozó, Dugó, PROFINET, Csatlakozókészlet |
| GTIN (EAN) | 4050118522136 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Készletek - RJ45



PushPull dugaszolható csatlakozó készlet az IEC 61076-3-117 14. (PROFINET) változat szerint, fém, RJ45-ös betéttel

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus | IE-PS-V14M-RJ45-FH-P | Verzió |
| Rendelési szám | 1012170000 | Plug insert RJ45 tool-free, 14. változat, fém, Cat.5 (ISO/IEC 11801) |
| GTIN (EAN) | 4032248719815 | |
| Qty. | 10 Stück | |