

UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Исполнение	Automation Products - u-remote IP67, Концентратор сигналов, активный распределитель, PROFINET V2.3
Номер для заказа	2599680000
Тип	UR67-PN-V14-CU-16DI-12
GTIN (EAN)	4050118625042
Кол.	1 Шт.

UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	43 мм	Высота (в дюймах)	1,693 inch
Ширина	60 мм	Ширина (в дюймах)	2,362 inch
Длина	225 мм	Длина (в дюймах)	8,858 inch
Масса нетто	1 109 g		

Основная информация

Варианты модулей	16 цифровых входов	Вид защиты	IP67
Класс пожаростойкости UL 94	UL 94	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением

Питающее напряжение

Защита от переплюсовки	Да	Модуль общего напряжения	150 mA
Пределы	18 V DC ... 30 V DC	Рабочее напряжение	24 V

Порт

Fieldbus (BUS-IN)	V14 PushPull RJ45	Fieldbus (BUS-OUT)	V14 PushPull RJ45
Питающее напряжение (AUX-IN)	PushPull-Power	Питающее напряжение (AUX-OUT)	PushPull-Power
Порт ввода/вывода	8xM12 розетка, 5-полюсная, A-кодировка		

Цифровой выход

Входной фильтр	Input delay adjustable from 0 to 20 ms	Количество	16
Макс входящее напряжение	> 11 В	Мин входящее напряжение	< 5 В
Питание датчика	500 mA	Соединение датчика	2-проводн., 3 провода + FE, M12, 5-конт., A-кодировка
Схема защиты	Constant current with thermal switch-off and automatic restart	Тип входа	P-switching, Тип 2 по стандарту IEC 61131-2
Энергия выключения (индуктивная)	< 150 мДж/канал		

Классификации

ETIM 6.0	EC001599	ETIM 7.0	EC001599
ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ECLASS 9.0	27-24-26-04	ECLASS 9.1	27-24-26-04
ECLASS 10.0	27-24-26-04	ECLASS 11.0	27-24-26-04
ECLASS 12.0	27-24-26-04	ECLASS 13.0	27-24-26-04

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search Сайт UL

Сертификат № (cULus) E141197

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [CE Declaration of Conformity - DE](#)
[UKCA Declaration of Conformity - EN](#)Технические данные [CAD data – STEP](#)Уведомление об изменении продукта [UR67-PN-V14_GSDML_Release-Notes](#)
[UR67-PN-V14-CU-16DI-12_Release-Notes_2599680000](#)Программное обеспечение [Firmware – FB-PN-IRT-FULL-0706224-01_01_02-5](#)
[Device description – GSDML_UR67_V14_PUSH_PULL_CU](#)Пользовательская документация [MANU UR67 PN-V14 DE](#)
[MANU UR67 PN-V14 EN](#)Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Комплекты



Силовой соединительный разъем PushPull Power согласно спецификации PROFINET

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT	Исполнение
Номер для заказа	4032590000	Силовой соединитель, Штекер, PROFINET
GTIN (EAN)	4099986536418	
Кол.	1 Шт.	
Тип	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Исполнение
Номер для заказа	40325440000	Силовой соединитель, Штекер, PROFINET, вилокный комплект
GTIN (EAN)	4050118522136	
Кол.	1 Шт.	

Комплекты RJ45



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Исполнение
Номер для заказа	4032170000	Штекер RJ45, не требующий инструмента, Variant 14, металл, Cat.5
GTIN (EAN)	4032248719815	(ISO/IEC 11801)
Кол.	10 Шт.	