

UR67-PN-V14-CU-16DI-12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Automation Products - u-remote IP67, Sensor/Aktuator-Aktiv-Fördelare, PROFINET V2.3
Art.nr.	2599680000
Typ	UR67-PN-V14-CU-16DI-12
GTIN (EAN)	4050118625042
Förp.	1 Stück

Skapandedatum den 9 maj 2024 20:53:47 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	43 mm	Bygghöjd (tum)	1,693 inch
Bredd	60 mm	Byggbredd (tum)	2,362 inch
Längd	225 mm	Bygglängd (tum)	8,858 inch
Nettovikt	1 109 g		

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	UL 94	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Modulvarianter	16 digitala ingångar	Skyddsklass	IP67

Anslutningar

Fältbuss (BUS-IN)	V14 PushPull RJ45	Fältbuss (BUS-OUT)	V14 PushPull RJ45
Försörjningsspänning (AUX-IN)	PushPull-Power	Försörjningsspänning (AUX-OUT)	PushPull-Power
I/O-anlutningar	8 x M12 hona 5-polig, A-kodad		

Digitala ingångar

Frånkopplingsenergi (induktiv)	< 150 mJ/kanal	Givaranslutning	2-ledare, 3-ledare + FE, M12, 5-polig, A-kodad
Ingångsspänning High	> 11 V	Ingångsspänning Low	< 5 V
Nummer	16	Sensor-försörjning	500 mA
Skyddskoppling	Constant current with thermal switch-off and automatic restart	Typ av ingång	P-switching, Typ 2 enligt IEC 61131-2
ingångsfilter	Input delay adjustable from 0 to 20 ms		

Försörjningsspänning

Drivspänning	24 V	Gränsvärde	18 V DC ... 30 V DC
Skydd polföväxling	Ja	max. summaström modul	150 mA

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001599	ETIM 7.0	EC001599
ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ECLASS 9.0	27-24-26-04	ECLASS 9.1	27-24-26-04
ECLASS 10.0	27-24-26-04	ECLASS 11.0	27-24-26-04
ECLASS 12.0	27-24-26-04	ECLASS 13.0	27-24-26-04

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E141197

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	CE Declaration of Conformity - DE UKCA Declaration of Conformity - EN
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Meddelande om produktändring	UR67-PN-V14_GSDML_Release-Notes UR67-PN-V14-CU-16DI-12_Release-Notes_2599680000
Programvara	Firmware – FB-PN-IRT-FULL-0706224-01_01_02-5 Device description – GSDML_UR67_V14_PUSH_PULL_CU
Användardokumentation	MANU UR67 PN-V14 DE MANU UR67 PN-V14 EN
Kataloger	Catalogues in PDF-format

UR67-PN-V14-CU-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Set



PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET specifikation

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT	Artikelbeteckning
Art.nr.	2912590000	Poweranslutning, Kontakt, PROFINET
GTIN (EAN)	4099986536418	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	2465440000	Poweranslutning, Kontakt, PROFINET, Set med kontaktdon
GTIN (EAN)	4050118522136	
Förp.	1 Stück	

Set - RJ45



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14 (PROFINET) i metall, inkl. RJ45-insats

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	Artikelbeteckning
Art.nr.	1012170000	Stickkontaktsinsats RJ45 verktygslös, Variant 14 Metall, Cat.5 (ISO/
GTIN (EAN)	4032248719815	IEC 11801)
Förp.	10 Stück	