

UR67-PN-V14-POF-16DI-12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Datos generales para pedido**

Versión	Automation Products - u-remote IP67, Distribuidor activo para sensores y actuadores, PROFINET V2.3
Código	2599700000
Tipo	UR67-PN-V14-POF-16DI-12
GTIN (EAN)	4050118626384
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 17 de mayo de 2024 8:36:13 CEST

UR67-PN-V14-POF-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	51 mm	Altura (pulgadas)	2,008 inch
Anchura	60 mm	Anchura (pulgadas)	2,362 inch
Longitud	225 mm	Longitud (pulgadas)	8,858 inch
Peso neto	700 g		

Conexiones

Bus de campo (BUS-IN)	V14 PushPull SC-RJ POF	Bus de campo (BUS-OUT)	V14 PushPull SC-RJ POF
Conexiones E/S	8 x conector hembra M12, de 5 polos, Con codificación A	Tensión de alimentación (AUX-IN)	PushPull-Power
Tensión de alimentación (AUX-OUT)	PushPull-Power		

Datos generales

Grado inflamabilidad según UL 94	UL 94	Material capotas	Fundición inyectada de zinc
Tipo de protección	IP67	Variantes de módulo	16 entradas digitales

Entradas digitales

Alimentación del sensor	500 mA	Conexión de protección	Constant current with thermal switch-off and automatic restart
Conexión de sensor	2 conductores, 3 conductores + FE, M12, 5 polos, Con codificación A	Energía de desconexión (inductiva)	< 150 mJ / canal
Filtro de entrada	Input delay adjustable from 0 to 20 ms	Número	16
Tensión de entrada High	> 11 V	Tensión de entrada Low	< 5 V
Tipo de entrada	P-switching, Tipo 2 según IEC 61131-2		

Tensión de alimentación

Corriente total máx. del módulo	150 mA	Protección de polaridad	Sí
Tensión de servicio	24 V	Valores límite	18 V DC ... 30 V DC

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001599	ETIM 7.0	EC001599
ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ECLASS 9.0	27-24-26-04	ECLASS 9.1	27-24-26-04
ECLASS 10.0	27-24-26-04	ECLASS 11.0	27-24-26-04
ECLASS 12.0	27-24-26-04	ECLASS 13.0	27-24-26-04

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

UR67-PN-V14-POF-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E141197

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	CE Declaration of Conformity - DE UKCA Declaration of Conformity - EN
Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Documentación del usuario	MANU UR67 PN-V14 DE MANU UR67 PN-V14 EN
Catálogo	Catalogues in PDF-format

UR67-PN-V14-POF-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Kits



Conectores PushPull Power según especificación PROFINET

Datos generales para pedido

Tipo	IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT	Versión
Código	2912590000	Conector de potencia, Conector macho, PROFINET
GTIN (EAN)	4099986536418	
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Versión
Código	2465440000	Conector de potencia, Conector macho, PROFINET, Juego de conectores
GTIN (EAN)	4050118522136	
Cantidad	1 Pieza	

SC-RJ



Conector PushPull según IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) de metal incl. conector SC

Datos generales para pedido

Tipo	IE-PS-V14M-2SC-POF	Versión
Código	1191550000	Conector de fibra óptica, Variante 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
Cantidad	10 Pieza	