

UR67-PN-V14-POF-16DI-12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

Исполнение	Automation Products - u-remote IP67, Концентратор сигналов, активный распределитель, PROFINET V2.3
Номер для заказа	2599700000
Тип	UR67-PN-V14-POF-16DI-12
GTIN (EAN)	4050118626384
Кол.	1 Шт.

Дата создания 12 мая 2024 г. 11:36:34 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

UR67-PN-V14-POF-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	51 мм	Высота (в дюймах)	2,008 inch
Ширина	60 мм	Ширина (в дюймах)	2,362 inch
Длина	225 мм	Длина (в дюймах)	8,858 inch
Масса нетто	700 g		

Основная информация

Варианты модулей	16 цифровых входов	Вид защиты	IP67
Класс пожаростойкости UL 94	UL 94	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением

Питающее напряжение

Защита от переполюсовки	Да	Модуль общего напряжения	150 mA
Пределы	18 V DC ... 30 V DC	Рабочее напряжение	24 V

Порт

Fieldbus (BUS-IN)	V14 PushPull SC-RJ POF	Fieldbus (BUS-OUT)	V14 PushPull SC-RJ POF
Питающее напряжение (AUX-IN)	PushPull-Power	Питающее напряжение (AUX-OUT)	PushPull-Power
Порт ввода/вывода	8xM12 розетка, 5-полюсная, A-кодировка		

Цифровой выход

Входной фильтр	Input delay adjustable from 0 to 20 ms	Количество	16
Макс входящее напряжение	> 11 V	Мин входящее напряжение	< 5 V
Питание датчика	500 mA	Соединение датчика	2-проводн., 3 провода + FE, M12, 5-конт., A-кодировка
Схема защиты	Constant current with thermal switch-off and automatic restart	Тип входа	P-switching, Тип 2 по стандарту IEC 61131-2
Энергия выключения (индуктивная)	< 150 мДж/канал		

Классификации

ETIM 6.0	EC001599	ETIM 7.0	EC001599
ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ECLASS 9.0	27-24-26-04	ECLASS 9.1	27-24-26-04
ECLASS 10.0	27-24-26-04	ECLASS 11.0	27-24-26-04
ECLASS 12.0	27-24-26-04	ECLASS 13.0	27-24-26-04

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

UR67-PN-V14-POF-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E141197

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	CE Declaration of Conformity - DE UKCA Declaration of Conformity - EN
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	MANU UR67 PN-V14 DE MANU UR67 PN-V14 EN
Каталог	Catalogues in PDF-format

UR67-PN-V14-POF-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Комплекты



Силовой соединительный разъем PushPull Power
согласно спецификации PROFINET

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT	Исполнение
Номер для заказа	2912590000	Силовой соединитель, Штекер, PROFINET
GTIN (EAN)	4099986536418	
Кол.	1 Шт.	
Тип	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Исполнение
Номер для заказа	29125440000	Силовой соединитель, Штекер, PROFINET, вилканный комплект
GTIN (EAN)	4050118522136	
Кол.	1 Шт.	

SC-RJ



Комплект соединительного разъема PushPull согласно
IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл.
вставку SC

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V14M-2SC-POF	Исполнение
Номер для заказа	40321550000	Оптоволоконный разъем, Исполнение 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
Кол.	10 Шт.	