

**UR67-PN-V14-POF-16DI-12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Automation Products - u-remote IP67, Sensor/Aktuator-Aktiv-Fördelare, PROFINET V2.3
Art.nr.	<a href="#">2599700000</a>
Typ	UR67-PN-V14-POF-16DI-12
GTIN (EAN)	4050118626384
Förp.	1 Stück

Skapandedatum den 9 maj 2024 12:23:38 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## UR67-PN-V14-POF-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Höjd	51 mm	Bygghöjd (tum)	2,008 inch
Bredd	60 mm	Byggbredd (tum)	2,362 inch
Längd	225 mm	Bygglängd (tum)	8,858 inch
Nettovikt	700 g		

## Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	UL 94	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Modulvarianter	16 digitala ingångar	Skyddsklass	IP67

## Anslutningar

Fältbuss (BUS-IN)	V14 PushPull SC-RJ POF	Fältbuss (BUS-OUT)	V14 PushPull SC-RJ POF
Försörjningsspänning (AUX-IN)	PushPull-Power	Försörjningsspänning (AUX-OUT)	PushPull-Power
I/O-anlutningar	8 x M12 hona 5-polig, A-kodad		

## Digitala ingångar

Frånkopplingsenergi (induktiv)	< 150 mJ/kanal	Givaranslutning	2-ledare, 3-ledare + FE, M12, 5-polig, A-kodad
Ingångsspänning High	> 11 V	Ingångsspänning Low	< 5 V
Nummer	16	Sensor-försörjning	500 mA
Skyddskoppling	Constant current with thermal switch-off and automatic restart	Typ av ingång	P-switching, Typ 2 enligt IEC 61131-2
ingångsfilter	Input delay adjustable from 0 to 20 ms		

## Försörjningsspänning

Drivspänning	24 V	Gränsvärde	18 V DC ... 30 V DC
Skydd polförväxling	Ja	max. summaström modul	150 mA

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001599	ETIM 7.0	EC001599
ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ECLASS 9.0	27-24-26-04	ECLASS 9.1	27-24-26-04
ECLASS 10.0	27-24-26-04	ECLASS 11.0	27-24-26-04
ECLASS 12.0	27-24-26-04	ECLASS 13.0	27-24-26-04

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

## UR67-PN-V14-POF-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E141197

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">CE Declaration of Conformity - DE</a> <a href="#">UKCA Declaration of Conformity - EN</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Användardokumentation	<a href="#">MANU UR67 PN-V14 DE</a> <a href="#">MANU UR67 PN-V14 EN</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## UR67-PN-V14-POF-16DI-12

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## SC-RJ



PushPull stickkontaktsats enligt IEC 61076-3-117 var.14 (PROFINET) i metall, inkl. SC-insats

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V14M-2SC-POF	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1191550000</a>	Kontaktidon fiber, Version 14, SC-RJ POF, IP67
GTIN (EAN)	4032248974436	
Förp.	10 Stück	

## Set



PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET specifikation

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5-QT	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2912590000</a>	Poweranslutning, Kontakt, PROFINET
GTIN (EAN)	4099986536418	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2465440000</a>	Poweranslutning, Kontakt, PROFINET, Set med kontaktdon
GTIN (EAN)	4050118522136	
Förp.	1 Stück	