

P BAG XL SET 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Verkstäder och företag favoriserar välordnade verktygssortiment. Det resulterar i minimerade sök- och förberedelsestider. Du sparar pengar. Weidmüller omsätter dessa insikter i sina produktkombinationer. De utmärker sig av hög användarnytta och funktionalitet. Weidmüller crimp-set för att kapa, avisolera och crimpa ändhylsor erbjuder praktiskt orienterade service satser.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Verktyg, Tillbehör
Art.nr.	2602120000
Typ	P BAG XL SET 2
GTIN (EAN)	4050118613100
Förp.	1 Stück

P BAG XL SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	220 mm	Byggdjup (tum)	8,661 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2,362 inch
Bredd	320 mm	Byggbredd (tum)	12,598 inch
Nettovikt	1 963 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Verktygsväska, utrustad
--------------------	-------------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000181	ETIM 7.0	EC000181
ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ECLASS 9.0	21-10-01-90	ECLASS 9.1	21-10-01-90
ECLASS 10.0	21-10-01-90	ECLASS 11.0	21-10-01-90
ECLASS 12.0	21-10-01-90	ECLASS 13.0	21-10-01-90

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

P BAG XL SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Spårskruvmejsel



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

Typ	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	Artikelbeteckning
Art.nr.	2749610000	Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118896350	Klingtjocklek: 0.6 mm
Förp.	1 Stück	
Typ	SDIS SLIM 0.8X4.0X100	Artikelbeteckning
Art.nr.	2749620000	Montageverktyg, Klingbredd (B): 4 mm, Klinglängd: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118896367	Klingtjocklek: 0.8 mm
Förp.	1 Stück	

Krysspårskruvmejsel, typ Phillips



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

Typ	SDIK SLIM PH2 X 100	Artikelbeteckning
Art.nr.	2749660000	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2 mm, 100 mm, Klingtjocklek: 2
GTIN (EAN)	4050118896404	
Förp.	1 Stück	
Typ	SDIK SLIM PH1 X 80	Artikelbeteckning
Art.nr.	2749650000	Skruvmejsel, Klingbredd (B): 1 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1
GTIN (EAN)	4050118896398	
Förp.	1 Stück	

P BAG XL SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

unfitted



Verkstäder och företag favoriserar välordnade verktygssortiment. Det resulterar i minimerade sök- och förberedelsestider. Du sparar pengar. Weidmüller omsätter dessa insikter i sina produktkombinationer. De utmärker sig av hög användarnytta och funktionalitet. Weidmüller crimp-set för att kapa, avisolera och crimpa ändhylsor erbjuder praktiskt orienterade service satser.

Allmänna beställningsdata

Typ	P BAG BIG	Artikelbeteckning
Art.nr.	2576620000	Verktyg, Tillbehör
GTIN (EAN)	4050118650594	
Förp.	1 Stück	

Kapverktyg



Kapverktyg för ledare upp till 8 mm, 12 mm, 14 mm och 22 mm ytterdiameter. Den speciella knivgeometrin tillåter nypningsfri kapning av koppar- och aluminiumledare med minimal fysisk ansträngning. Kapverktygen (KT 8 till KT 22) levereras även med VDE- och GS-testad skyddsisolering upp till 1 000 V enligt EN/IEC 60900.

Allmänna beställningsdata

Typ	KT 8	Artikelbeteckning
Art.nr.	9002650000	Kapverktyg, Enhandskapverktyg
GTIN (EAN)	4008190020163	
Förp.	1 Stück	

P BAG XL SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kabanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX	Artikelbeteckning
Art.nr.	9005000000	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN)	4008190072506	
Förp.	1 Stück	

Verktyg

Avmantlingsverktyg för PVC-isolerade kablar



Allmänna beställningsdata

Typ	AM 25	Artikelbeteckning
Art.nr.	9001540000	Verktyg, Avmantlingsverktyg
GTIN (EAN)	4008190138271	
Förp.	1 Stück	

P BAG XL SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

med LCD display



Spänningsprovarens huvuduppgift består i att kontrollera om enhet är spänningslös. En 2-polig spänningsprovare är det enda godkända provinstrumentet som uppfyller kraven i arbetsskyddslagen.

- med LCD-display
- enligt VDE-norm,
- hög toppspänningstålighet,
- rätt testare för alla användningsområden

Allmänna beställningsdata

Typ	VT DIGI PRO	Artikelbeteckning
Art.nr.	9918870000	Testverktyg, Tvåpolig spänningsprovare
GTIN (EAN)	4032248405756	
Förp.	1 Stück	

Crimping tools



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 6 ROTO L	Artikelbeteckning
Art.nr.	1444050000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.14mm², 6mm²,
GTIN (EAN)	4050118248593	Trapetspressning
Förp.	1 Stück	