

## CB-DT 380/4.5 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



С помощью наших решений для заметной маркировки мы помогаем своим клиентам, работающим в пищевой промышленности, обеспечивать соблюдение строгих норм в рамках концепции HACCP. Благодаря металлическому наполнителю наши заметные кабельные стяжки надежно обнаруживаются металлодетекторами и детекторами рентгеновского излучения. Такое обнаружение сводит к минимуму риск загрязнения в процессе производства пищевых продуктов. Маркировочные элементы MultiCard обеспечивают максимальную безопасность благодаря таким свойствам, как коррозионная стойкость. Мы регулярно проверяем и подтверждаем свойства безопасности в нашей аккредитованной лаборатории. Фактический цвет может отличаться, тон не влияет на характеристики изделия. Не использовать для непосредственного контакта с пищевыми продуктами.

- Возможность обнаружения металлодетекторами и детекторами рентгеновского излучения
- Визуальная распознаваемость по синему цвету
- Устойчивый к коррозии металлический наполнитель

## Основные данные для заказа

Исполнение	Соединитель кабеля, 4.5 x 380 mm, Полиамид 66, 220 N
Номер для заказа	<a href="#">2602790000</a>
Тип	CB-DT 380/4.5 BL
GTIN (EAN)	4050118650501
Кол.	100 Шт.

## CB-DT 380/4.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	380 мм	Высота (в дюймах)	14,961 inch
Ширина	4,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,177 inch
Масса нетто	2,61 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки -25...85 °C

## Материал для электромонтажа

Возможность обнаружения в соответствии с Rondotest	0.3 mm Fe	Галогены	Нет
Диаметр кабеля, макс.	110 мм	Исполнение	Cable ties
Класс пожаростойкости UL 94	HB	Материал	Полиамид 66
Открыть повторно	Нет	Предел прочности при растяжении	220 N
Прочность на разрыв (фунт-сила)	49 lbf	Рекомендованные отрасли промышленности	Пищевая промышленность
Температурный диапазон, макс..	85 °C	Температурный диапазон, мин.	-25 °C
Устойчивый к УФ-лучам	Нет		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ECLASS 9.0	27-14-07-02	ECLASS 9.1	27-14-07-02
ECLASS 10.0	27-14-07-02	ECLASS 11.0	27-14-07-02
ECLASS 12.0	27-14-07-02	ECLASS 13.0	27-14-07-02

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[CE Declaration of conformity](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

**CB-DT 380/4.5 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

