

CMA-RCM-DACT-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

**Rozdílový proudový transformátor** (měření zbytkového proudu, RCM)

Tento typ se specializuje na detekci zbytkového proudu v tří- a čtyřvodičových AC sítích.

Speciálními vlastnostmi tohoto transformátoru jsou vysoce citlivý snímač proudu k detekci i těch nejmenších zbytkových proudů, pevná hystereze přepínání 5 %, vysoká bezpečnost díky integrované ochraně proti přepětí a pokrytí širokého frekvenčního rozsahu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Reziduální proudový transformátor, Primární proud: 25 A, Kulatý vodič: 35.00 mm, transformátor s klidovým proudem
Objednací číslo	2603430000
Typ	CMA-RCM-DACT-35
GTIN (EAN)	4050118665413
Množství	1 ks
Výrobce	MBS AG

Datum vytvoření 18. května 2024 17:09:45 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CMA-RCM-DACT-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	30 mm	Hloubka (v palcích)	1,181 inch
Výška	86,5 mm	Výška (v palcích)	3,406 inch
Šířka	104 mm	Šířka (v palcích)	4,094 inch
Čistá hmotnost	240 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...70 °C	Provozní teplota	-10 °C...70 °C
--------------------	----------------	------------------	----------------

Vstup měřicího proudu

Měření zbytkového proudu	Ano
--------------------------	-----

Elektrické vlastnosti

Frekvenční pásmo	30 Hz...3 kHz	Primární proud	25 A
Převodový poměr	1:600	Sekundární proud	0...0.04 A
Tolerance class	1	Zátěž	0 VA

Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	35 mm
Místo instalace	Vnitřní použití		

Technické údaje

Odpor cívky	8 Ω	Přesnost měření	Třída 1 (IEC 6206-21)
Stupeň krytí	IP40		

Vstup

Input measurement range	0,02...2 A / 0,25...25 A podle přiřazení svorek
-------------------------	--

Koordinace izolace

Galvanické oddělení	ano	Impulse withstand voltage	8 kV
Jmenovité napětí	800 V	Standardně	EN 60044/1
Tolerance class	1	Závažnost znečištění	3

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

CMA-RCM-DACT-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Declaration of Conformity](#)

Uživatelská dokumentace [Device description – Instruction sheet](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

CMA-RCM-DACT-35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Dimensional drawing

