

CMA-RCM-DACT-60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Differensströmmomvandlare (övervakning av kvarvarande ström, RCM)

Denna typ är specialiserad på detektering av kvarvarande strömmar i 3/4-ledars AC-nätverk

Särskilda kännetecken:

strömsensor med hög känslighet för detektering av även de minsta restströmmar, fast omkopplingshysteres på 5%, hög säkerhet tack vare inbyggt överspänningsskydd och täckning av ett stort frekvensområde.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Jordfelsomvandlare, Primärström: 25 A, Rundledare: 60.00 mm, stängd strömmomvandlare
Art.nr.	2603440000
Typ	CMA-RCM-DACT-60
GTIN (EAN)	4050118663594
Förp.	1 Stück
Tillverkare	MBS AG

CMA-RCM-DACT-60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	37 mm	Byggdjup (tum)	1,457 inch
Höjd	117 mm	Bygghöjd (tum)	4,606 inch
Bredd	135 mm	Byggbredd (tum)	5,315 inch
Nettovikt	240 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...70 °C	Drifttemperatur	-10 °C...70 °C
-----------------	----------------	-----------------	----------------

Mätström ingång

Mätning av differensmotstånd	Ja
------------------------------	----

Elektriska attribut

Frekvensband	30 Hz...3 kHz	Load	0 VA
Primärström	25 A	Sekundärström	0...0.04 A
noggrannhetsklass	1	Överföringsförhållande	1:600

Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	60 mm
Installationsplats	För inomhusbruk		

Tekniska egenskaper

Mätnoggrannhet	Klass 1 (IEC 6206-21)	Skyddsklass	IP40
Spolmotstånd	8 Ω		

Ingång

Mätområde ingång	0,02...2 A / 0,25...25 A beroende på plinttilldelning
------------------	----------------------------------------------------------

Isolationskoordination

Galvanisk isolation	ja	Märkspänning	800 V
Nedsmuttningsgrad	3	Stöthållspänning	8 kV
Standard	EN 60044/1	noggrannhetsklass	1

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

CMA-RCM-DACT-60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om
överensstämmelse

[Declaration of Conformity](#)

Användardokumentation

[Device description – Instruction sheet](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)

CMA-RCM-DACT-60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Dimensional drawing

