

**IE-CWZ-RJ45-TH-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Krimpovací kleště pro modulární systém zásuvných konektorů WE a DEC**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Tři funkce v jednom nástroji

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů
Objednací číslo	<a href="#">2614210000</a>
Typ	IE-CWZ-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4050118621631
Množství	1 ks

Datum vytvoření 29. května 2024 15:49:21 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## IE-CWZ-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	240 g
----------------	-------

## Technické údaje

Popis výrobku	(1) Krimpovací kleště
---------------	-----------------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">Montageanleitung</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**IE-CWZ-RJ45-TH-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Příslušenství****RJ45 Krimpovací**

RJ45 krimpovací zásuvný konektor podle IEC 60603-7-5 1  
pro vodiče s vnějším obvodem do 1,05 mm

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	IE-PS-RJ45-TH-BK-P	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6584980000</a>	Nalisovaná zástrčka RJ45, s ochranou proti zaplétání; 6,5 - 7,5 mm,
GTIN (EAN)	4050118593556	Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Množství	10 ks	