

## IE-CWZ-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Préselő szerszám WE és DEC rendszerű moduláris dugaszolható csatlakozókhoz**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Három funkció egy szerszámban

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz
Rendelési szám	<a href="#">2614210000</a>
Típus	IE-CWZ-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4050118621631
Qty.	1 Stück

## IE-CWZ-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méreték és tömegek

Nettó tömeg	240 g
-------------	-------

## Műszaki adatok

Árucikk leírása	Présszerszám
-----------------	--------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9,1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">Montageanleitung</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## IE-CWZ-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## RJ45 krimp



RJ45 sajtoló dugaszolható csatlakozó az IEC 60603-7-5 1 szerint, legfeljebb 1,05 mm huzal külső átmérőkhöz

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-RJ45-TH-BK-P	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6584980000</a>	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, Vezetéktörés-gátlóval ; 6,5 – 7,5
GTIN (EAN)	4050118593556	mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Qty.	10 Stück	