

SQS 4/4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 11.00, Izolované: Ano, 41 A, černá
Objednací číslo	2615260000
Typ	SQS 4/4
GTIN (EAN)	4050118653625
Množství	10 ks

SQS 4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6,4 mm	Hloubka (v palcích)	0,252 inch
Výška	30,8 mm	Výška (v palcích)	1,213 inch
Šířka	40,4 mm	Šířka (v palcích)	1,591 inch
Čistá hmotnost	2,77 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Specifikace systému

Verze	Spojovací konektor
-------	--------------------

Údaje materiálu

Materiál	PA	Barevný	černá
----------	----	---------	-------

Další technická data

Typ montáže	Přišroubováno	Typ upevnění	Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Jmenovitý proud	41 A
-----------------	------

Propojka

Jmenovitý proud, více pólů	41 A	Typ	Spojovací konektor
----------------------------	------	-----	--------------------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	11 mm
-----------------	-------

Všeobecně

Počet pólů	4
------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format

Datum vytvoření 20. května 2024 18:31:53 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.