

**SAI-H4-M12-S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



**Основные данные для заказа**

Исполнение	Y-образный соединитель
Номер для заказа	<a href="#">2616350000</a>
Тип	SAI-H4-M12-S
GTIN (EAN)	4050118621365
Кол.	1 Шт.

## SAI-H4-M12-S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	50 g
-------------	------

## Общие данные

Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-30...+90 °C
Кабельные вводы	M 12	Кодировка	S-coded
Количество полюсов	4	Наружный диаметр провода	-
Номинальное напряжение	630 V AC	Номинальный ток	12 A
Основной материал корпуса	TPU	Поверхность контакта	позолоченный
Прочность изоляции	≥ 100 MΩ	Степень загрязнения	3
Экранированное соединение	Нет		

## Данные соединений

Групповой выход — вставной разъем Штекер M12	Момент затяжки M12: 0,8–1,2 Нм
Одиночный выход 3 – вставной разъем Гнездо M12	Одиночный выход 1 — вставной разъем Гнездо M12
Одиночный выход 2 — вставной разъем Гнездо M12	

## Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-30...+90 °C
Кабельные вводы	M 12	Кодировка	S-coded
Количество полюсов	4	Номинальный ток	12 A
Основной материал корпуса	TPU	Поверхность контакта	позолоченный
Прочность изоляции	≥ 100 MΩ	Степень загрязнения	3
Экранированное соединение	Нет		

## Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-2-111
---------------------------	-----------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E310075

Дата создания 20 мая 2024 г. 18:37:31 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**SAI-H4-M12-S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

