

**SAI-H3-M12-S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Bildliknande****Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Y-kontakt
Art.nr.	<a href="#">2616410000</a>
Typ	SAI-H3-M12-S
GTIN (EAN)	4050118621372
Förp.	1 Stück

## SAI-H3-M12-S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt 102 g

## Anslutningsdata

Grupputgång – kontaktdon	M12 hane	Individuell utgång 1 – kontaktdon	M12 hona
Individuell utgång 2 – kontaktdon	M12 hona		

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	4	Förskruvningar	M 12
Isolationshållfasthet	$\geq 100 \text{ M}\Omega$	Kapslingsmaterial	TPU
Kodering	S-coded	Kontaktyta	förgylld
Märkström	12 A	Nedsmutningsgrad	3
Skärmanslutning	Nej	Skyddsklass	IP67
Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C		

## Normer

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-111

## Allmänna data

Antal poler	4	Förskruvningar	M 12
Isolationshållfasthet	$\geq 100 \text{ M}\Omega$	Kapslingsmaterial	TPU
Kodering	S-coded	Kontaktyta	förgylld
Ledarytterdiameter	-	Märkspänning	630 V AC
Märkström	12 A	Nedsmutningsgrad	3
Skärmanslutning	Nej	Skyddsklass	IP67
Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E310075

Skapandedatum den 20 maj 2024 14:19:20 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

## SAI-H3-M12-S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Nedladdningar

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)


## SAI-H3-M12-S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar


### Ritning



### Connection diagram



### Polschema



### Polschema

