

**SAI-H3-M12-T****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображение изделия****Основные данные для заказа**

Исполнение	Y-образный соединитель
Номер для заказа	<a href="#">2616420000</a>
Тип	SAI-H3-M12-T
GTIN (EAN)	4050118621389
Кол.	1 Шт.

## SAI-H3-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 103 g

## Общие данные

Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-30...+90 °C
Кабельные вводы	M 12	Кодировка	T-coded
Количество полюсов	4	Наружный диаметр провода	-
Номинальное напряжение	63 V DC	Номинальный ток	12 A
Основной материал корпуса	TPU	Поверхность контакта	позолоченный
Прочность изоляции	≥ 100 MΩ	Степень загрязнения	3
Экранированное соединение	Нет		

## Данные соединений

Групповой выход — вставной разъем Штекер M12  
Одиночный выход 1 — вставной разъем Гнездо M12  
Одиночный выход 3 — вставной разъем Гнездо M12  
Одиночный выход 2 — вставной разъем Гнездо M12

## Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-30...+90 °C
Кабельные вводы	M 12	Кодировка	T-coded
Количество полюсов	4	Номинальный ток	12 A
Основной материал корпуса	TPU	Поверхность контакта	позолоченный
Прочность изоляции	≥ 100 MΩ	Степень загрязнения	3
Экранированное соединение	Нет		

## Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-2-111

## Классификации

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать  
UL File Number Search Сайт UL  
Сертификат № (cULus) E310075

**SAI-H3-M12-T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)


**SAI-H3-M12-T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**


**Чертеж**



**Connection diagram**



**Схема контактов**



**Схема контактов**

