

SAI-T-M12-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration****Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Y-kontakt
Art.nr.	2616430000
Typ	SAI-T-M12-S
GTIN (EAN)	4050118621396
Förp.	1 Stück

SAI-T-M12-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0,001 g
-----------	---------

Anslutningsdata

Grupputgång – kontaktdon	M12 hane	Individuell utgång 1 – kontaktdon	M12 hona
Individuell utgång 2 – kontaktdon	M12 hona		

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	4	Förskruvningar	M 12
Isolationshållfasthet	≥ 100 MΩ	Kapslingsmaterial	TPU
Kodering	S-coded	Kontaktyta	förgylld
Märkström	12 A	Nedsmutningsgrad	3
Skärmanslutning	Nej	Skyddsklass	IP67
Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C		

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-111
-----------------	-----------------

Allmänna data

Antal poler	4	Förskruvningar	M 12
Isolationshållfasthet	≥ 100 MΩ	Kapslingsmaterial	TPU
Kodering	S-coded	Kontaktyta	förgylld
Ledarytterdiameter	-	Märkspänning	630 V AC
Märkström	12 A	Nedsmutningsgrad	3
Skärmanslutning	Nej	Skyddsklass	IP67
Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E310075

Skapandedatum den 1 juni 2024 18:56:16 CEST

Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

SAI-T-M12-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data

[CAD data – STEP](#)

Kataloger

[Catalogues in PDF-format](#)


SAI-T-M12-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Ritningar


Ritning



Connection diagram



Polschema



Polschema

