

SAI-T-M12-T**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku****Všeobecné objednací údaje**

Verze	Konektor Y
Objednáací číslo	2616440000
Typ	SAI-T-M12-T
GTIN (EAN)	4050118621501
Množství	1 ks

Datum vytvoření 20. května 2024 12:09:32 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAI-T-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 96 g

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Hlavní materiál krytu	TPU	Izolační síla	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Jmenovitý proud	12 A	Kabelové vývodky	M 12
Kódování	T-coded	Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	4	Připojení stínění	Ne
Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C	Stupeň krytí	IP67
Závažnost znečištění	3		

Údaje o připojení

Jednotlivý výstup 1 - zásuvný konektor	M12 konektor samice	Jednotlivý výstup 2 - zásuvný konektor	M12 konektor samice
Skupinový výstup - zásuvný konektor	M12 konektor samec		

Standardy

Standardní konektor IEC 61076-2-111

Obecné údaje

Hlavní materiál krytu	TPU	Izolační síla	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Jmenovité napětí	63 V DC	Jmenovitý proud	12 A
Kabelové vývodky	M 12	Kódování	T-coded
Povrch kontaktu	Pozlacené	Počet pólů	4
Připojení stínění	Ne	Rozsah teplot krytu	-30...+90 °C
Stupeň krytí	IP67	Vnější prům. vodiče	-
Závažnost znečištění	3		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E310075

Datum vytvoření 20. května 2024 12:09:32 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAI-T-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

SAI-T-M12-T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Výkres



Connection diagram




Schéma pólů




Schéma pólů

