

TOP 24VUC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

- 1 záróérintkező (triak (nullátmenetes kapcsoló))
- 6,4 mm széles
- 1 A AC kimeneti áram
- Egyedülálló többfeszültségű bemenet: 24 – 230 V UC
- Bemeneti feszültség 12 V DC – 230 V UC, színes jelölésekkel: AC: piros, DC: kék, UC: fehér

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | TERMSERIES, Szilárdtest-relék, Névleges vezérlőfeszültség: 24 V UC $\pm 10\%$, Névleges kapcsolási feszültség: 24...240 V AC, Folytonos áram: 1 A, PUSH IN |
| Rendelési szám | 2618350000 |
| Típus | TOP 24VUC 230VAC1A |
| GTIN (EAN) | 4050118670486 |
| Qty. | 10 Stück |

A létrehozás dátuma 2024. május 10. 4:01:29 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

TOP 24VUC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 87,8 mm | Mélység (coll) | 3,457 inch |
| Magasság | 89,4 mm | Magasság (coll) | 3,52 inch |
| Szélesség | 6,4 mm | Szélesség (coll) | 0,252 inch |
| Nettó tömeg | 28 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...70 °C | Üzemi hőmérséklet | -20 °C...60 °C |
| Páratartalom | 5-95% rel. páratartalom, T _u = 40 °C, páralecsapódás nélkül | | |

Meghibásodási valószínűség

| | |
|------|---------|
| MTTF | 1 010 a |
|------|---------|

UL névleges adatok

| | | | |
|---|---|---|----------------------------|
| Környezeti hőmérséklet (működési), max. | 60 °C | Kimeneti áram visszaszabályozás (ohmos) | 1 A @ 25 °C, 0.3 A @ 60 °C |
| Csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 | Csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 |
| Vezeték típusa | merev vörösréz vezeték, flexibilis vörösréz vezeték | Szennyezés súlyossága | 2 |

vezérlő oldal

| | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Névleges vezérlőfeszültség | 24 V UC ±10 % | Névleges vezérlőáram | 10 mA AC ±20 %, 6 mA DC (±20 %) |
| Névleges teljesítmény | 154 mW | Állapotjelző | Zöld világítódioda |
| Védőáramkör | Egyenirányító | Bemenő frekvencia | 3 Hz |
| Coil voltage of the replacement relay deviating from the rated control voltage | Igen | Coil voltage of the replacement relay | 24 V DC |

Terhelés oldal

| | | | |
|---|--|---|------------|
| Névleges kapcsolási feszültség | 24...240 V AC | Névleges áram | 1 A |
| Névleges kapcsolási áram | 1 A | Max. kapcsolási feszültség, AC | 250 V |
| Bekapcsolási áram | 15 A / 10 ms | Bekapcsolási késleltetés | <11 ms |
| Kikapcsolási késleltetés | <11 ms | Feszültségesés max. terhelésnél | ≤ 1,6 V |
| Szivárgási áram | <1.5 mA | Min. kapcsolási áram | 20 mA |
| Rövidzárlatbiztos | Nem | Védőáramkör, terhelés oldal | RC-elem |
| Érintkező típusa | 1 Záróérintkező (Triak (nulla feszültségnél kapcsoló)) | Kimenő feszültség frekvenciatartománya | 50 / 60 Hz |
| max. kapcsolási frekvencia (AC vezérlőfeszültség) | 3 Hz | max. kapcsolási frekvencia (DC vezérlőfeszültség) | 3 Hz |

Általános adatok

| | |
|-------------------------|--------|
| Sín | TS 35 |
| Ellenőrző gomb elérhető | No |
| Szín | fekete |

TOP 24VUC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

| | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------|
| UL94 éghetőségi osztály, alkatrész | Alkatrész | Ház |
| | UL94 éghetőségi osztály | V-0 |
| | Alkatrész | Tartókengyel |
| | UL94 éghetőségi osztály | V-0 |
| | Alkatrész | Nyomógomb |
| | UL94 éghetőségi osztály | V-0 |

Szigetelések koordinálása

| | | | |
|--|-----------------------|---|------------------------------|
| Névleges feszültség | 300 V | Szennyezés súlyossága | 2 |
| Túlfeszültség kategória | III | Hézag és kúszóút, vezérlő oldala - terhelés oldal | ≥ 5,5 mm |
| Átütési szilárdság, vezérlő oldal - terhelés oldal | 2,5 kV _{eff} | Átütési szilárdság a tartósín felé | 4 kV _{eff} / 1 min. |
| Lökőfeszültség | 6 kV (1,2/50 µs) | Védelmi osztály | IP20 |

A jóváhagyások / szabványok további részletei

| | | | |
|-----------------------|------------|---------------------------|---------|
| Tanúsítvány sz. (DNV) | TAA00001E5 | Tanúsítvány száma (cULus) | E141197 |
|-----------------------|------------|---------------------------|---------|

Csatlakozási adatok

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| Vezetékcsatlakozás-technika | PUSH IN | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 9 mm |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás | 1,5 mm ² | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,14 mm ² |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 2,5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 26 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 | Vezeték keresztmetszet, tömör, min. | 0,14 mm ² |
| Vezeték keresztmetszet, tömör, max. | 1,5 mm ² | Vezeték keresztmetszet, tömör, min. (AWG) | AWG 26 |
| Vezeték keresztmetszet, tömör, max. (AWG) | AWG 16 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. | 0,14 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. | 2,5 mm ² | Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, min. (AWG) | AWG 26 |
| Vezeték keresztmetszet, finomsodratú, max. (AWG) | AWG 14 | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,14 mm ² |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 1,5 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), min. | 0,14 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH (DIN 46228-1), max. | 1,5 mm ² | Iker-érvéghüvelyek, min. | 0,5 mm ² |
| Iker érvéghüvelyek, max. | 1 mm ² | Kés mérete | 0,4 x 2,0 mm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001504 | ETIM 7.0 | EC001504 |
| ETIM 8.0 | EC001504 | ETIM 9.0 | EC001504 |
| ECLASS 9.0 | 27-37-16-04 | ECLASS 9,1 | 27-37-16-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-04 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-16-04 | ECLASS 13.0 | 27-37-16-04 |

TOP 24VUC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E141197 |

Letöltések

| | |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | Beipackzettel / Package Insert – multilingual |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |


TOP 24VUC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok


Kapcsolási rajz



Dimensional drawing




Graph



Graph

Signal characteristics of zero cross switching solid-state relays



Shown at an example with resistive load.
1. Switches on at first zero cross of mains voltage while control input gets signal.
2. Switches off at next zero cross of mains current after control input signal was switched off.
Switching DC voltages is not possible with this solid-state relays.

TOP 24VUC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tápellátó modul



Helytakarékos betápláló modulok

Betápláló moduljaink lehetővé teszik potenciálok (azaz semleges vagy negatív potenciálok)

betáplálását a bemenetre, vagy kapcsolt potenciálok kiadását a kimenetre. A

TERMSERIES precízen illeszkedő keresztösszekötőivel együtt a relémodul

vezetékcsatlakozásai szabadok maradnak az érzékelők vagy aktuátorok

számára. További átvezető sorkapcsokra nincs szükség, ami nagy helymegtakarítást

jelent a berendezésben. Ezzel együtt egyszerűbb a huzalozás is,

a potenciál betáplálásához nincs szükség kettős érvéghüvelyekre.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | TXS SUPPLY | Verzió |
| Rendelési szám | 1240780000 | TERMSERIES, Tápellátó modul, Érintkezők száma: 5, , Folytonos áram: |
| GTIN (EAN) | 4050118028140 | 10 A, Csavaros csatlakozás |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | TXZ SUPPLY | Verzió |
| Rendelési szám | 1240790000 | TERMSERIES, Tápellátó modul, Érintkezők száma: 5, , Folytonos áram: |
| GTIN (EAN) | 4050118028164 | 10 A, Húzórugós csatlakozás |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | TXP SUPPLY | Verzió |
| Rendelési szám | 1618940000 | TERMSERIES, Tápellátó modul, Érintkezők száma: 5, , Folytonos áram: |
| GTIN (EAN) | 4050118667592 | 10 A, PUSH IN |
| Qty. | 10 Stück | |

TOP 24VUC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Elválasztó lemezzel



Sokoldalú elválasztó lapok

Az elválasztó lapokat jelek vizuális csoportosítására, modulok elektromos elszigetelésére, valamint a jobb áttekinthetőség érdekében, jelölések beillesztésére lehet használni. Ezek miatt különösen sokoldalúan használható tartozékok. Az elválasztó lapok növelik a két modul közötti távolságot és kúszóáramutakat, ezzel 600 V-ra növelik a két modul közötti szigetelési feszültséget. A kettős elválasztó lemezeket WAD5 és WS10/5 jelölőkkel lehet jelölni, és ezek folyamatos keresztátkötést tesznek lehetővé. A szerelést egyszerűsíti a perforáció, ennek segítségével egyedileg külön lehet választani a keresztösszekötő csatornákat.

- Az elválasztó lap látható módon elválasztja egymástól a csoportokat.
- Bemélyedések segítik az egyes keresztátkötő csatornák kitörését.
- Az elválasztó lapok a modulok közötti távolság és kúszóáramút növelésével 600 V-ra növelik a modulok közötti átütési feszültséget.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------------|
| Típus | TW TXS/TXZ R3.2 | Verzió |
| Rendelési szám | 1240800000 | TERMSERIES, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN) | 4050118028188 | |
| Qty. | 10 Stück | |

Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SDS 0.4X2.0X60 | Verzió |
| Rendelési szám | 1749260000 | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 60 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118895537 | |
| Qty. | 1 Stück | |

TOP 24VUC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Keresztösszekötők



Beállítható keresztösszekötők

Növelje keresztösszekötőinek rugalmasságát. A TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg beállítható keresztösszekötéseket tesz lehetővé, akár 51 pólussal. A dugaszolható pólusok száma 32-re nőtt. A szalag hossza nagyon könnyen a kívánt méretre csökkenthető. A keresztösszekötők különösen egyszerűen kezelhetők, jól láthatók és univerzálisan csatlakoztathatók. A szerelés során a rugó deformálódását egy háló akadályozza meg.

- Egyedileg beállítható keresztösszekötő 51 pólussal
- Megerősítő elem a rugó deformálódásának elkerülése érdekében
- Megnövelt keresztösszekötési lehetőség – max 32 pólus lehetséges
- Rezgésállóság

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Típus | TCC 6.4/2 OR | Verzió |
| Rendelési szám | 8556350000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118566826 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | TCC 6.4/51 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8556410000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118566925 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | TCC 12.8/26 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 8556500000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118567014 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | TCC 12.8/26 OR | Verzió |
| Rendelési szám | 8556380000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118566697 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | TCC 6.4/10 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 8556480000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118566994 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | TCC 6.4/51 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 8556450000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118566963 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | TCC 6.4/51 OR | Verzió |
| Rendelési szám | 8556370000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118566680 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | TCC 6.4/10 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8556400000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118566918 | |
| Qty. | 10 Stück | |

TOP 24VUC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Típus | TCC 12.8/26 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8556420000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118566932 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | TCC 6.4/2 RD | Verzió |
| Rendelési szám | 8556390000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118566901 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | TCC 6.4/2 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 8556470000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118566987 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | TCC 6.4/10 OR | Verzió |
| Rendelési szám | 8556360000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118566673 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | TCC 6.4/2 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 8556430000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118566949 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | TCC 6.4/10 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 8556440000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118566956 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | TCC 12.8/26 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 8556460000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118566970 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | TCC 6.4/51 BK | Verzió |
| Rendelési szám | 8556490000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118567007 | |
| Qty. | 10 Stück | |

Lapos csavarhúzó



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SDIS 0.4X2.0X60 | Verzió |
| Rendelési szám | 8749780000 | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 60 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896527 | |
| Qty. | 1 Stück | |

TOP 24VUC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Interfész adapterek



Gyorsabb jelhuzalozás kisebb helyigénnyel

A huzalozási idők csökkentése érdekében konfekcionált kábeleket használunk a vezérlőrendszer és az interfész-szint között, amelyeket egyszerűen csak csatlakoztatni kell a TERMSERIES adapterhez. Ezzel a villamos szekrény gyártási időit jelentősen csökkenteni lehet. Az adapter univerzális rögzítésű és eredeti helymegtakarítást kínál együtt a TERMSERIES termékekkel az azonos körvonal miatt.

- Rövidebb huzalozási idő a plug-and-play kialakításnak és a konfekcionált kábeleknak köszönhetően
- A TERMSERIES bemeneti és kimeneti oldalán is alkalmazható
- A plusz és a mínusz kapcsolási logikával egyaránt kompatibilis
- Helytakarékos, mivel univerzálisan illeszkedik a TERMSERIES sorozat többi termékéhez

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TIAL F20 | Verzió |
| Rendelési szám | 1463550000 | TERMSERIES, Adapter, 20 pólusú DIN EN 60603-13 dugó, hosszú |
| GTIN (EAN) | 4050118331783 | rögzítőkar, Jelutak száma: 16, Névleges DC feszültség : 24 V, Névleges |
| Qty. | 1 Stück | áram (jelutanként): 60 mA |
| Típus | TIA SUBD 15S | Verzió |
| Rendelési szám | 1463530000 | TERMSERIES, Adapter, Sub-D, 15 pólusú, DIN 41652 / IEC 60807, |
| GTIN (EAN) | 4050118323542 | Jelutak száma: 8, Névleges DC feszültség : 24 V, Névleges áram |
| Qty. | 1 Stück | (jelutanként): 125 mA |
| Típus | TIA F10 | Verzió |
| Rendelési szám | 1463520000 | TERMSERIES, Adapter, 10 pólusú DIN EN 60603-13 dugó, hosszú |
| GTIN (EAN) | 4050118323535 | rögzítőkar, Jelutak száma: 8, Névleges DC feszültség : 24 V, Névleges |
| Qty. | 1 Stück | áram (jelutanként): 125 mA |

ZQV

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Típus | ZQV 1.5N/R6.4/10 GE | Verzió |
| Rendelési szám | 1193680000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4032248976454 | |
| Qty. | 10 Stück | |

A létrehozás dátuma 2024. május 10. 4:01:30 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

TOP 24VUC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|---------------------------|------------------------------|
| Típus | ZQV 1.5N/R6.4/19 GE | Verzió |
| Rendelési szám | 193690000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4032248976645 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/R6.4/19 SW | Verzió |
| Rendelési szám | 139160000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118191806 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/R6.4/19 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 139162000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118191813 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/R6.4/10 RT | Verzió |
| Rendelési szám | 139164000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118191660 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/R6.4/2 RT | Verzió |
| Rendelési szám | 144609000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118250886 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/R6.4/2 SW | Verzió |
| Rendelési szám | 144604000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118251067 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/R6.4/2 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 144614000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118251074 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/R6.4/10 BL | Verzió |
| Rendelési szám | 139035000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118190793 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/R6.4/19 RT | Verzió |
| Rendelési szám | 139161000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118191783 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/R6.4/10 SW | Verzió |
| Rendelési szám | 139163000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4050118191776 | |
| Qty. | 10 Stück | |
| Típus | ZQV 1.5N/R6.4/2 GE | Verzió |
| Rendelési szám | 193670000 | TERMSERIES, Keresztösszekötő |
| GTIN (EAN) | 4032248976638 | |
| Qty. | 10 Stück | |

TOP 24VUC 230VAC1A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus WS 10/6 M MC NE WS

Verzió

Rendelési szám [1818400000](#)

WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 Weidmueller,


GTIN (EAN) 4032248310876

Allen-Bradley, fehér

Qty. 600 Stück

Miscellaneous

Type code TERMSERIES solid-state relay versions



Típuskódok