

SM-FO 27/8 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Helytelen üzemeltetés megelőzése: SM**

A Multimark készülékjelölők különböző gyártók jelölőanyagaival használhatók. Mindig biztosítják más gyártók minden komponensének, mint pl. vezérlő- és jelzőkészülékek, egyértelmű kiosztását.

A MultiMark előnyei:

- „Különböző anyagok az eltérő követelményekhez”
- Számos gyártó berendezésével használható
- Készülékjelölők ismerős kialakítással

Általános rendelési adatok

Verzió	SwitchMark, Készülékjelölők, 8 x 27 mm, ezüst
Rendelési szám	2621090000
Típus	SM-FO 27/8 MM SI
GTIN (EAN)	4050118625950
Qty.	500 Stück
kompatibilis nyomtató	2599430000 2599440000

SM-FO 27/8 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,55 mm	Mélység (coll)	0,022 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0,315 inch
Szélesség	27 mm	Szélesség (coll)	1,063 inch
Nettó tömeg	0,03 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C
------------------------------	-------------

Általános adatok

Anyag	Poliészter	Címkemező mérete	8 x 27 mm
Halogén	Nem	Ragasztóanyag	PE hab akril ragasztóval
Szám tekercsenként	500	Szélesség	27 mm
Szín	ezüst	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
UL 969 tanúsítvány	Igen	Változat	halogénmentes, Öntapadós
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C		

Készülékjelölők

Halogén	Nem
---------	-----

Besorolások

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9,1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	------------------------------------------

SM-FO 27/8 MM SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

SM-FO 27/8 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	THM MMP ROLLER 115
Rendelési szám	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Qty.	1 Stück

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 76/360 SW	Verzió
Rendelési szám	2005080000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118389951	
Qty.	1 Stück	

SM-FO 27/8 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MM PLUS ROLLER 110
Rendelési szám	672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Qty.	1 Stück