

**SM-FO 27/18-22 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Förebyggande av felmanövrering: SM**

MultiMark apparatmärkning kan användas med märkningsmaterial från olika tillverkare. Var de än används, säkerställer de att alla komponenter, som styr- och signalanordningar från olika leverantörer, tydligt märks upp.

**Dina fördelar med MultiMark**

- "Olika material för olika krav"
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	SwitchMark, Apparatmärkning, 47.75 x 27 mm, vit
Art.nr.	<a href="#">2621150000</a>
Typ	SM-FO 27/18-22 MM WS
GTIN (EAN)	4050118625899
Förp.	500 Stück
anpassad skrivare	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## SM-FO 27/18-22 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	0,55 mm	Byggdjup (tum)	0,022 inch
Höjd	47,75 mm	Bygghöjd (tum)	1,88 inch
Bredd	27 mm	Byggbredd (tum)	1,063 inch
Diameter	23 mm	Nettovikt	0,49 g

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-30...80 °C
---------------------------------	-------------

## Allmänna data

Antal per rulle	500	Bredd	27 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	vit
Godkännande enligt UL 969	Ja	Halogener	Nej
Limma	PE-skum med självhäftande akrylskikt	Material	Polyester
Teckenfältets storlek	29.5 x 20.25 mm	Temperaturområde för användning	-30...80 °C
Temperaturområde för användning max.	80 °C	Temperaturområde för användning min.	-30 °C
Utförande	halogenfri, självhäftande		

## Apparatmärkning

Diameter	23 mm	Halogener	Nej
----------	-------	-----------	-----

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

**SM-FO 27/18-22 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**



## SM-FO 27/18-22 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2005080000</a>	Färgband
GTIN (EAN)	4050118389951	
Förp.	1 Stück	

## THM MMP



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	THM MMP ROLLER 115
Art.nr.	<a href="#">1357420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Förp.	1 Stück

## SM-FO 27/18-22 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Art.nr.	<a href="#">2672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Förp.	1 Stück