


CC-FO 85/54 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ingående standard: CC**

Vårt systematiskt samordnade produktsortiment omfattar etiketter för att identifiera standardkomponenter liksom välkända format för alla ändamål: som CC 85/54-märkning för att skapa namnskyltar.

Dina fördelar med MultiMark

- "Olika material för olika krav"
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	ClipCard, Apparatmärkning, 54 x 85 mm, gul
Art.nr.	2621260000
Typ	CC-FO 85/54 MM GE
GTIN (EAN)	4050118625783
Förp.	100 Stück
anpassad skrivare	2599430000 2599440000

CC-FO 85/54 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,55 mm	Byggdjup (tum)	0,022 inch
Höjd	54 mm	Bygghöjd (tum)	2,126 inch
Bredd	85 mm	Byggbredd (tum)	3,346 inch
Nettovikt	2,99 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-30...80 °C
---------------------------------	-------------

Allmänna data

Antal per rulle	100	Bredd	85 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	gul
Godkännande enligt UL 969	Ja	Halogener	Nej
Limma	PE-skum med självhäftande akrylskikt	Material	Polyester
Teckenfältets storlek	85,4 x 54 mm	Temperaturområde för användning	-30...80 °C
Temperaturområde för användning max.	80 °C	Temperaturområde för användning min.	-30 °C
Utförande	självhäftande, halogenfri		

Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--

CC-FO 85/54 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



CC-FO 85/54 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

THM MMP




Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	THM MMP ROLLER 115
Art.nr.	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Förp.	1 Stück

THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Art.nr.	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Förp.	1 Stück

CC-FO 85/54 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 76/360 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	2005080000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118389951	
Förp.	1 Stück	