

## CC-FO 15/45 MM SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Ingående standard: CC**

Vårt systematiskt samordnade produktsortiment omfattar etiketter för att identifiera standardkomponenter liksom välkända format för alla ändamål: som CC 85/54-märkning för att skapa namnskyltar.

**Dina fördelar med MultiMark**

- "Olika material för olika krav"
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

**Allmänna beställningsdata**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | ClipCard, Apparatmärkning, 15 x 45 mm, Silver         |
| Art.nr.           | <a href="#">2621360000</a>                            |
| Typ               | CC-FO 15/45 MM SI                                     |
| GTIN (EAN)        | 4050118625684   |
| Förp.             | 500 Stück   |
| anpassad skrivare | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

## CC-FO 15/45 MM SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |         |                 |            |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Djup      | 0,55 mm | Byggdjup (tum)  | 0,022 inch |
| Höjd      | 15 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0,591 inch |
| Bredd     | 45 mm   | Byggbredd (tum) | 1,772 inch |
| Nettovikt | 0,3 g   |                 |            |

## Temperaturer

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Temperaturområde för användning | -30...80 °C |
|---------------------------------|-------------|

## Allmänna data

|                                      |                                      |                                      |             |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Antal per rulle                      | 500                                  | Bredd                                | 45 mm       |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94       | V-0                                  | Färgkod                              | Silver      |
| Godkännande enligt UL 969            | Ja                                   | Halogener                            | Nej         |
| Limma                                | PE-skum med självhäftande akrylskikt | Material                             | Polyester   |
| Teckenfältets storlek                | 15 x 44.5 mm                         | Temperaturområde för användning      | -30...80 °C |
| Temperaturområde för användning max. | 80 °C                                | Temperaturområde för användning min. | -30 °C      |
| Utförande                            | självhäftande, halogenfri            |                                      |             |

## Apparatmärkning

|           |     |
|-----------|-----|
| Halogener | Nej |
|-----------|-----|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Nedladdningar

|           |  |
|-----------|--|
| Kataloger | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|--|

### CC-FO 15/45 MM SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



## CC-FO 15/45 MM SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## THM MMP



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | THM MMP ROLLER 115         |
| Art.nr.    | <a href="#">1357420000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |
| Förp.      | 1 Stück                    |

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | RIBBON MM 76/360 SW        | Artikelbeteckning |
| Art.nr.    | <a href="#">2005080000</a> | Färgband          |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |                   |
| Förp.      | 1 Stück                    |                   |

**CC-FO 15/45 MM SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör****THM MULTIMARK PLUS**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | MM PLUS ROLLER 110         |
| Art.nr.    | <a href="#">2672590000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |
| Förp.      | 1 Stück                    |