

## SFX-VT 11/60 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Mycket flexibla: SFX**

SFX-märkning är det självklara valet för märkning av kablar om du föredrar den klassiska buntbandslösningen.

Kablarna löper inte alltid i en rät line. Det material som används vid VFX-märkning hanterar detta faktum med mycket flexibel polyuretan. Märkningen följer varje kurva i kabeln och låser med lätthet. En snabbtitt på dina fördelar:

Väderbeständighetstestad enligt ISO DIN EN ISO

4892-2:2013, tabell 3, procedur A, cykel 1 vid 5000 tim

Individuellt märkt med M-Print® PRO

Easy och snabbmärkning med THM MultiMark

**Allmänna beställningsdata**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 40 mm, 60 x 13 mm, vit |
| Art.nr.           | <a href="#">2621450000</a>                                    |
| Typ               | SFX-VT 11/60 MM WS  |
| GTIN (EAN)        | 4050118625592   |
| Förp.             | 1 000 Stück   |
| anpassad skrivare | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>         |

## SFX-VT 11/60 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |        |                 |            |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Djup      | 0,6 mm | Byggdjup (tum)  | 0,024 inch |
| Höjd      | 60 mm  | Bygghöjd (tum)  | 2,362 inch |
| Bredd     | 13 mm  | Byggbredd (tum) | 0,512 inch |
| Nettovikt | 0,55 g |                 |            |

## Temperaturer

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -55...105 °C |
|---------------------------------|--------------|

## Allmänna data

|                                      |              |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| Bredd                                | 13 mm        | Brännbarhetsklass enligt UL 94       | HB           |
| Färgkod                              | vit          | Halogener                            | Nej          |
| Material                             | Polyolefin   | Skrivna tecken                       | utan         |
| Teckenfältets storlek                | 10.5 x 44 mm | Temperaturområde för användning      | -55...105 °C |
| Temperaturområde för användning max. | 105 °C       | Temperaturområde för användning min. | -55 °C       |
| Typ av märkning                      | neutral      | Utförande                            | halogenfri   |

## Ledar- och kabelmärkning

|                          |                          |                          |                     |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Genomföring för buntband | Plan                     | Halogener                | Nej                 |
| Ledararea                | 16 - 500 mm <sup>2</sup> | Ledardiameter, max.      | 500 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 16 mm <sup>2</sup>       | Ledarytterdiameter       | 7 - 40 mm           |
| Ledarytterdiameter, max. | 40 mm                    | Ledarytterdiameter, min. | 7 mm                |
| Lämpligt buntband        | Plast                    |                          |                     |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Nedladdningar

|                      |   |
|----------------------|---|
| Teknikuppgifter Data | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Informationstext     | <a href="#">Fact Sheet PV Markierer</a><br><a href="#">Fact Sheet EN PV Markers</a> |
| Kataloger            | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |

## SFX-VT 11/60 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



## SFX-VT 11/60 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | MM PLUS ROLLER 110         |
| Art.nr.    | <a href="#">2672590000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |
| Förp.      | 1 Stück                    |

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ        | RIBBON MM-HS 60/300 SW     | Artikelbeteckning |
| Art.nr.    | <a href="#">2448880000</a> | Färgband          |
| GTIN (EAN) | 4050118462944              |                   |
| Förp.      | 1 Stück                    |                   |

## SFX-VT 11/60 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## THM MMP



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | THM MMP ROLLER 115         |
| Art.nr.    | <a href="#">1357420000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |
| Förp.      | 1 Stück                    |