

SFX-VT 9/24 MM GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Velice flexibilní: SFX**

SFX štítky jsou preferovanou volbou pro značení kabelů, pokud se rozhodnete pro klasické řešení pomocí vázacích pásek. Kabely nejsou vždy vedeny v přímém směru. Materiál SFX značek – vysoce flexibilní polyuretan – s tím počítá. Tyto značky následují každý ohyb kabelu a snadno na nich drží. Výhody pro vás na první pohled:

Odolnost proti povětrnostním vlivům testována podle normy ISO DIN EN ISO 4892-2:2013, tabulka 3, postup A, cyklus 1 při 5000 hodinách

Individuální značení pomocí M-Print® PRO

Easy a rychlý tisk pomocí THM MultiMark

Všeobecné objednací údaje

Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 7 - , 26 x 15 mm, Žlutá
Objednací číslo	2621460000
Typ	SFX-VT 9/24 MM GE
GTIN (EAN)	4050118625585
Množství	1 000 ks
kompatibilní tiskárna	2599430000 2599440000

SFX-VT 9/24 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	26 mm	Výška (v palcích)	1,024 inch
Šířka	15 mm	Šířka (v palcích)	0,591 inch
Čistá hmotnost	0,2 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-55...105 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Žlutá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Materiál	Polyolefin
Rozsah provozní teploty	-55...105 °C	Rozsah provozní teploty, max.	105 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-55 °C	Velikost pole na označení	23,5 x 9 mm
Verze	bez obsahu halogenů	Šířka	15 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průchod vázacího pásku	Plochý
Vhodný vázací pásek	Plast	Vnější prům. vodiče	7 -
Vnější prům. vodiče, min.	7 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Bílý papír	Fact Sheet PV Markierer Fact Sheet EN PV Markers
Katalogy	Catalogues in PDF-format

SFX-VT 9/24 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



SFX-VT 9/24 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****THM MULTIMARK PLUS**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Objednací číslo	6672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Množství	1 ks

Inkoustové pásy

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Verze
Objednací číslo	6448880000	Inkoustová páska
GTIN (EAN)	4050118462944	
Množství	1 ks	

SFX-VT 9/24 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****THM MMP**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	THM MMP ROLLER 115
Objednávací číslo	6357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Množství	1 ks