


**SFX-VT 9/24 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Wysoko elastyczne: SFX**

Oznaczniki SFX są stosowane przez użytkowników, którzy wolą klasyczne rozwiązania z opaską kablową. Kable nie zawsze są prowadzone w linii prostej. Dlatego oznaczniki SFX są wytwarzane z bardzo elastycznego poliuretanu. Oznacznik dopasowuje się do krzywizny kabla i daje się łatwo zamknąć. Zalety naszego rozwiązania w skrócie: Odporność na warunki atmosferyczne testowana zgodnie z normą ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tabela 3, procedura A cykl 1 w okresie 5000 godz

. Indywidualne etykietowanie za pomocą M-Print<sup>®</sup> PRO  
Łatwe i szybkie drukowanie za pomocą THM MultiMark

**Ogólne dane zamówieniowe**

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wykonanie             | SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - , 26 x 15 mm, żółty |
| Nr zam.               | <a href="#">2621460000</a>                                    |
| Typ                   | SFX-VT 9/24 MM GE                                             |
| GTIN (EAN)            | 4050118625585                                                 |
| Ilość                 | 1 000 Szt.                                                    |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>         |

## SFX-VT 9/24 MM GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |       |                  |            |
|------------|-------|------------------|------------|
| Wysokość   | 26 mm | Wysokość (cale)  | 1,024 inch |
| Szerokość  | 15 mm | Szerokość (cale) | 0,591 inch |
| Masa netto | 0,2 g |                  |            |

## Temperatury

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury stosowania | -55...105 °C |
|-------------------------------|--------------|

## Dane ogólne

|                                    |              |                                   |               |
|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| Barwny                             | żółty        | Halogenki                         | Nie           |
| Klasa palności wg UL 94            | HB           | Szerokość                         | 15 mm         |
| Wielkość pola opisowego            | 23,5 x 9 mm  | Wykonanie                         | bezhalogenowy |
| Zakres temperatury stosowania      | -55...105 °C | tworzywo                          | poliolefin    |
| zakres temperatur roboczych, maks. | 105 °C       | zakres temperatur roboczych, min. | -55 °C        |

## Markery przewodów i kabli

|                                    |         |                              |                   |
|------------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|
| Halogenki                          | Nie     | Pasująca opaska kablowa      | Tworzywo sztuczne |
| Przejsięcie opaski kablowej        | Płaskie | Zewnętrzna średnica przewodu | 7 -               |
| Zewnętrzna średnica przewodu, min. | 7 mm    |                              |                   |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## Dopuszczenia

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

## Pobieranie

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                                     |
| Biała księga    | <a href="#">Fact Sheet PV Markierer</a><br><a href="#">Fact Sheet EN PV Markers</a> |
| Katalogi        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                            |

**SFX-VT 9/24 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**



**SFX-VT 9/24 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Akcesoria****THM MULTIMARK PLUS**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | MM PLUS ROLLER 110         |
| Nr zam.    | <a href="#">2672590000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |

**Taśmy kolorowe**

Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| Typ        | RIBBON MM-HS 60/300 SW     | Wykonanie      |
| Nr zam.    | <a href="#">2448880000</a> | Taśma kolorowa |
| GTIN (EAN) | 4050118462944              |                |
| Ilość      | 1 Szt.                     |                |

## SFX-VT 9/24 MM GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Akcesoria

### THM MMP



Dzięki technice termotransferowej, drukarki te zapewniają doskonałą jakość nadruków. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

### Ogólne dane zamówieniowe

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | THM MMP ROLLER 115         |
| Nr zam.    | <a href="#">1357420000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |