

SFX-VT 9/24 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kiemelkedő rugalmasság: SFX**

Az SFX jelölő a legjobb megoldás a kábelek azonosítására, ha Ön a hagyományos kábelkötegelős megoldást preferálja. A kábelek nem minden esetben egyenesen futnak. Az SFX jelölők rendkívül rugalmas anyaga ilyen esetekhez alkalmazkodik. A jelölő könnyedén követi a kábelek és kábelrögzítők görbületeit. Az Ön előnyei összefoglalva:

Időjárással szembeni ellenállás vizsgálata az ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 3. táblázat, A eljárása szerint, 1 ciklus 5000 óránként

Egyedileg címkézett az M-Print® PRO

Easy használatával és gyors nyomtatás a THM MultiMark használatával

Általános rendelési adatok

Verzió	SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 7 - , 26 x 15 mm, fehér
Rendelési szám	2621470000
Típus	SFX-VT 9/24 MM WS
GTIN (EAN)	4050118625578
Qty.	1 000 Stück
kompatibilis nyomtató	2599430000 2599440000

SFX-VT 9/24 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	26 mm	Magasság (coll)	1,024 inch
Szélesség	15 mm	Szélesség (coll)	0,591 inch
Nettó tömeg	0,2 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...105 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	Poliolefin	Címkemező mérete	23.5 x 9 mm
Halogén	Nem	Szélesség	15 mm
Szín	fehér	UL 94 éghetőségi osztály	HB
Változat	halogénmentes	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-55...105 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	105 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-55 °C

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Hozzávaló kábelkötegelő	Műanyag
Kábelkötegelő csatorna	Lapos	Vezeték külső átm.	7 -
Vezeték külső átmérő, min.	7 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
White paper	Fact Sheet PV Markierer Fact Sheet EN PV Markers
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

SFX-VT 9/24 MM WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

SFX-VT 9/24 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	THM MMP ROLLER 115
Rendelési szám	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Qty.	1 Stück

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Verzió
Rendelési szám	2448880000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118462944	
Qty.	1 Stück	

SFX-VT 9/24 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	MM PLUS ROLLER 110
Rendelési szám	672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Qty.	1 Stück