

## SFX-VT 9/24 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Mycket flexibla: SFX**

SFX-märkning är det självklara valet för märkning av kablar om du föredrar den klassiska buntbandslösningen.

Kablarna löper inte alltid i en rät line. Det material som används vid VFX-märkning hanterar detta faktum med mycket flexibel polyuretan. Märkningen följer varje kurva i kablarna och låser med lätthet. En snabbtitt på dina fördelar:

Väderbeständighetstestad enligt ISO DIN EN ISO

4892-2:2013, tabell 3, procedur A, cykel 1 vid 5000 tim

Individuellt märkt med M-Print® PRO

Easy och snabbmärkning med THM MultiMark

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 7 - , 26 x 15 mm, vit
Art.nr.	<a href="#">2621470000</a>
Typ	SFX-VT 9/24 MM WS
GTIN (EAN)	4050118625578
Förp.	1 000 Stück
anpassad skrivare	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

**SFX-VT 9/24 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tekniska data****Mått och vikter**

Höjd	26 mm	Bygghöjd (tum)	1,024 inch
Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0,591 inch
Nettovikt	0,2 g		

**Temperaturer**

Temperaturområde för användning	-55...105 °C
---------------------------------	--------------

**Allmänna data**

Bredd	15 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Färgkod	vit	Halogener	Nej
Material	Polyolefin	Teckenfältets storlek	23.5 x 9 mm
Temperaturområde för användning	-55...105 °C	Temperaturområde för användning max.	105 °C
Temperaturområde för användning min.	-55 °C	Utförande	halogenfri

**Ledar- och kabelmärkning**

Genomföring för buntband	Plan	Halogener	Nej
Ledaryttterdiameter	7 -	Ledaryttterdiameter, min.	7 mm
Lämpligt buntband	Plast		

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Nedladdningar**

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Informationstext	<a href="#">Fact Sheet PV Markierer</a> <a href="#">Fact Sheet EN PV Markers</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## SFX-VT 9/24 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar



## SFX-VT 9/24 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	MM PLUS ROLLER 110
Art.nr.	<a href="#">2672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Förp.	1 Stück

## Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">2448880000</a>	Färgband
GTIN (EAN)	4050118462944	
Förp.	1 Stück	

## SFX-VT 9/24 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## THM MMP



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

## Allmänna beställningsdata

Typ	THM MMP ROLLER 115
Art.nr.	<a href="#">1357420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Förp.	1 Stück