

THM WO 20/32 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejpens fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	THM, Ledar- och kabelmärkning, 2.8 - 7 mm, 20 x 32 mm, vit
Art.nr.	2621500000
Typ	THM WO 20/32 WS
GTIN (EAN)	4050118625547
Förp.	3 000 Stück
anpassad skrivare	2599430000 2599440000

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	0,025 mm	Byggdjup (tum)	0,001 inch
Höjd	20 mm	Bygghöjd (tum)	0,787 inch
Bredd	32 mm	Byggbredd (tum)	1,26 inch
Nettovikt	0,117 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...
---------------------------------	--------

Allmänna data

Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettrulle
Antal märkningar per kombination	1 Etikettrulle = Ledar- och kabelmärkning	
Antal per rulle	3 000	
Bredd	32 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	
Färgkod	vit	
Teckenfältets storlek	9 x 20 mm	
Temperaturområde för användning	-40...	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Typ av märkning	neutral	

Ledar- och kabelmärkning

Ledarytterdiameter	2,8 - 7 mm	Ledarytterdiameter, max.	7 mm
Ledarytterdiameter, min.	2,8 mm		

Klassificeringar


ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--



THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Typ	RIBBON MM 110/360 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	2005070000	Färgband
GTIN (EAN)	4050118390049	
Förp.	1 Stück	