


HS-FR 12.7-25.4/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores para cables y conductores, 12.7 - 25.4 mm, 24.9 x 40.5 mm, amarillo
Código	2621710000
Tipo	HS-FR 12.7-25.4/25 MM Y
GTIN (EAN)	4050118625332
Cantidad	400 Pieza
Impresora compatible	2599430000 2599440000

Fecha de creación 17 de mayo de 2024 15:13:58 CEST

HS-FR 12.7-25.4/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	0,77 mm	Profundidad (pulgadas)	0,03 inch
Altura	24,9 mm	Altura (pulgadas)	0,98 inch
Anchura	40,5 mm	Anchura (pulgadas)	1,594 inch
Peso neto	1,42 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-55...125 °C
----------------------------------	--------------

Datos generales

Anchura	40,5 mm	Color	amarillo
Gama de temperaturas de servicio	-55...125 °C	Gama de temperaturas de servicio, max.	125 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-55 °C	Halógenos	No
Material	Polyolefin	Tamaño del campo para rotulación	40.5 x 24.9 mm

Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	25,4 mm	Diámetro externo del conductor, min.	12,7 mm
Halógenos	No	Sección de conexión del conductor	35 - 120 mm ²
Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 2	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 4/0
Sección de conexión del conductor, max.	120 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	35 mm ²
Temperatura de contracción recomendada	90 °C	diámetro externo del conductor	12.7 - 25.4 mm
Índice de retractabilidad	2:1		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Catálogo	Catalogues in PDF-format
----------	--


Hoja técnica

HS-FR 12.7-25.4/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



HS-FR 12.7-25.4/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

THM MMP



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	THM MMP ROLLER 115
Código	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Cantidad	1 Pieza

Cintas de color



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Versión
Código	2448880000	Cinta de color
GTIN (EAN)	4050118462944	
Cantidad	1 Pieza	


HS-FR 12.7-25.4/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

THM MULTIMARK PLUS



Impresora THM: esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	MM PLUS ROLLER 110
Código	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Cantidad	1 Pieza