

## HS-FR 2.4-4.8/50 MM W


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

## Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores para cables y conductores, 2.4 - 4.8 mm, 49.8 x 7.7 mm, blanco
Código	<a href="#">2621780000</a>
Tipo	HS-FR 2.4-4.8/50 MM W
GTIN (EAN)	4050118625264
Cantidad	1.000 Pieza
Impresora compatible	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## HS-FR 2.4-4.8/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Profundidad	0,77 mm	Profundidad (pulgadas)	0,03 inch
Altura	49,8 mm	Altura (pulgadas)	1,961 inch
Anchura	7,7 mm	Anchura (pulgadas)	0,303 inch
Peso neto	0,6 g		

## Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-55...125 °C
----------------------------------	--------------

## Datos generales

Anchura	7,7 mm	Color	blanco
Gama de temperaturas de servicio	-55...125 °C	Gama de temperaturas de servicio, max.	125 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-55 °C	Halógenos	No
Material	Polyolefin	Tamaño del campo para rotulación	7.7 x 49.8 mm

## Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	4,8 mm	Diámetro externo del conductor, min.	2,4 mm
Halógenos	No	Sección de conexión del conductor	0,75 - 4 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor		Sección de conexión del conductor	
AWG, min.	AWG 18	AWG, máx.	AWG 12
Sección de conexión del conductor, max.	4 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Temperatura de contracción recomendada	90 °C	diámetro externo del conductor	2.4 - 4.8 mm
Índice de retractabilidad	2:1		

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Descargas

Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

### HS-FR 2.4-4.8/50 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos



## HS-FR 2.4-4.8/50 MM W

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## THM MMP



**Impresora THM:** esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

## Datos generales para pedido

Tipo	THM MMP ROLLER 115
Código	<a href="#">1357420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Cantidad	1 Pieza

## Cintas de color



**Impresora THM:** esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

## Datos generales para pedido

Tipo	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Versión
Código	<a href="#">2448880000</a>	Cinta de color
GTIN (EAN)	4050118462944	
Cantidad	1 Pieza	

### HS-FR 2.4-4.8/50 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### THM MULTIMARK PLUS



**Impresora THM:** esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

### Datos generales para pedido

Tipo	MM PLUS ROLLER 110
Código	<a href="#">2672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Cantidad	1 Pieza