


HS-FR 2.4-4.8/50 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Smršťovací pouzdro umožňuje 2stranný potisk a lze je použít pro značení a oddělení vodičů a kabelů. Pružný, teplem smrštitelný materiál umožňuje trvalé a dokonalé nasazení na vodič, čímž šetří prostor.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------------|--|
| Verze | Označení vodičů a kabelů, 2.4 - 4.8 mm, 49.8 x 7.7 mm, Žlutá |
| Objednací číslo | 2621790000 |
| Typ | HS-FR 2.4-4.8/50 MM Y |
| GTIN (EAN) | 4050118625257 |
| Množství | 1 000 ks |
| kompatibilní tiskárna | 2599430000 2599440000 |

Datum vytvoření 4. května 2024 20:27:07 CEST

Stav katalogu 20.04.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

HS-FR 2.4-4.8/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 0,77 mm | Hloubka (v palcích) | 0,03 inch |
| Výška | 49,8 mm | Výška (v palcích) | 1,961 inch |
| Šířka | 7,7 mm | Šířka (v palcích) | 0,303 inch |
| Čistá hmotnost | 0,6 g | | |

Teploty

| | |
|-------------------------|--------------|
| Rozsah provozní teploty | -55...125 °C |
|-------------------------|--------------|

Obecné údaje

| | | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| Barevný | Žlutá | Halogen | Ne |
| Materiál | Polyolefin | Rozsah provozní teploty | -55...125 °C |
| Rozsah provozní teploty, max. | 125 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -55 °C |
| Velikost pole na označení | 7.7 x 49.8 mm | Šířka | 7,7 mm |

Označení vodičů a kabelů

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------|
| Doporučená teplota na smršťování | 90 °C | Halogen | Ne |
| Průřez propojení AWG, max. | AWG 12 | Průřez propojení AWG, min. | AWG 18 |
| Průřez připojeného vodiče | 0.75 - 4 mm ² | Průřez vodiče, max. | 4 mm ² |
| Průřez vodiče, min. | 0,75 mm ² | Rychlost smršťování | 2:1 |
| Vnější prům. vodiče | 2.4 - 4.8 mm | Vnější prům. vodiče, max. | 4,8 mm |
| Vnější prům. vodiče, min. | 2,4 mm | | |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|----------|--|
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

HS-FR 2.4-4.8/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



HS-FR 2.4-4.8/50 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****THM MMP**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Typ | THM MMP ROLLER 115 |
| Objednací číslo | 6357420000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
| Množství | 1 ks |

Inkoustové pásy

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| Typ | RIBBON MM-HS 60/300 SW | Verze |
| Objednací číslo | 6448880000 | Inkoustová páska |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | |
| Množství | 1 ks | |

HS-FR 2.4-4.8/50 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****THM MULTIMARK PLUS**

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

Všeobecné objednávací údaje

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Typ | MM PLUS ROLLER 110 |
| Objednávací číslo | 6672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| Množství | 1 ks |