

## HS-FR 3.2-6.4/50 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



El manguito termorretráctil admite la impresión por ambos lados y se puede utilizar para señalar y aislar conductores y cables. Su material flexible y termorretráctil permite ajustarlo perfectamente alrededor del conductor con lo que apenas ocupa espacio.

### Datos generales para pedido

Versión	Señalizadores para cables y conductores, 3.2 - 6.4 mm, 49.8 x 10.3 mm, blanco
Código	<a href="#">262180000</a>
Tipo	HS-FR 3.2-6.4/50 MM W
GTIN (EAN)	4050118625240
Cantidad	1.000 Pieza
Impresora compatible	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

Fecha de creación 17 de mayo de 2024 13:04:45 CEST

## HS-FR 3.2-6.4/50 MM W

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Profundidad	0,77 mm	Profundidad (pulgadas)	0,03 inch
Altura	49,8 mm	Altura (pulgadas)	1,961 inch
Anchura	10,3 mm	Anchura (pulgadas)	0,406 inch
Peso neto	0,6 g		

### Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -55...125 °C

### Datos generales

Anchura	10,3 mm	Color	blanco
Gama de temperaturas de servicio	-55...125 °C	Gama de temperaturas de servicio, max.	125 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-55 °C	Halógenos	No
Material	Polyolefin	Tamaño del campo para rotulación	10.3 x 49.8 mm

### Señalizador para cables y conductores

Diámetro externo del conductor, max.	6,4 mm	Diámetro externo del conductor, min.	3,2 mm
Halógenos	No	Sección de conexión del conductor	1.5 - 6 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 16	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 10
Sección de conexión del conductor, max.	6 mm <sup>2</sup>	Sección de conexión del conductor, min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura de contracción recomendada	90 °C	diámetro externo del conductor	3.2 - 6.4 mm
Índice de retractabilidad	2:1		

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Descargas

Catálogo [Catalogues in PDF-format](#)


**Hoja técnica**

**HS-FR 3.2-6.4/50 MM W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos**



**HS-FR 3.2-6.4/50 MM W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

**Accesorios****Cintas de color**

**Impresora THM:** esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

**Datos generales para pedido**

Tipo	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Versión
Código	<a href="#">2448880000</a>	Cinta de color
GTIN (EAN)	4050118462944	
Cantidad	1 Pieza	

**THM MMP**

**Impresora THM:** esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.


**Datos generales para pedido**

Tipo	THM MMP ROLLER 115
Código	<a href="#">1357420000</a>
GTIN (EAN)	4050118160314
Cantidad	1 Pieza

**HS-FR 3.2-6.4/50 MM W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****THM MULTIMARK PLUS**

**Impresora THM:** esta impresora ofrece una gran calidad de impresión gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de Windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

**Datos generales para pedido**

Tipo	MM PLUS ROLLER 110
Código	<a href="#">2672590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Cantidad	1 Pieza