


HS-FR 4.8-9.5/50 MM Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Den värmekrympbara hylsan är skrivbar på 2 sidor och kan användas för märkning och isolering av kablar och ledningar. Det flexibla, värmekrympande materialet möjliggör en fast, perfekt passform runt ledaren och sparar därmed utrymme.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Artikelbeteckning | Ledar- och kabelmärkning, 4.8 - 9.5 mm, 49.8 x 15.1 mm, gul |
| Art.nr. | 2621830000 |
| Typ | HS-FR 4.8-9.5/50 MM Y |
| GTIN (EAN) | 4050118625219 |
| Förp. | 500 Stück |
| anpassad skrivare | 2599430000 2599440000 |

Skapandedatum den 9 maj 2024 13:21:39 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

HS-FR 4.8-9.5/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|------------|
| Djup | 0,77 mm | Byggdjup (tum) | 0,03 inch |
| Höjd | 49,8 mm | Bygghöjd (tum) | 1,961 inch |
| Bredd | 15,1 mm | Byggbredd (tum) | 0,594 inch |
| Nettovikt | 1,166 g | | |

Temperaturer

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Temperaturområde för användning | -55...125 °C |
|---------------------------------|--------------|

Allmänna data

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|
| Bredd | 15,1 mm | Färgkod | gul |
| Halogener | Nej | Material | Polyolefin |
| Teckenfältets storlek | 15.1 x 49.8 mm | Temperaturområde för användning | -55...125 °C |
| Temperaturområde för användning max. | 125 °C | Temperaturområde för användning min. | -55 °C |

Ledar- och kabelmärkning

| | | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| Halogener | Nej | Krympmån | 2:1 |
| Ledararea | 4 - 16 mm ² | Ledardiameter, AWG, max | AWG 6 |
| Ledardiameter, AWG, min. | AWG 12 | Ledardiameter, max. | 16 mm ² |
| Ledardiameter, min. | 4 mm ² | Ledarytterdiameter | 4.8 - 9.5 mm |
| Ledarytterdiameter, max. | 9,5 mm | Ledarytterdiameter, min. | 4,8 mm |
| Rekommenderad krymptemperatur | 90 °C | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Nedladdningar

| | |
|-----------|------------------------------------------|
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
|-----------|------------------------------------------|

HS-FR 4.8-9.5/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



HS-FR 4.8-9.5/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

THM MMP



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | THM MMP ROLLER 115 |
| Art.nr. | 1357420000 |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 |
| Förp. | 1 Stück |

Färgband



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertechniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Typ | RIBBON MM-HS 60/300 SW | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2448880000 | Färgband |
| GTIN (EAN) | 4050118462944 | |
| Förp. | 1 Stück | |

HS-FR 4.8-9.5/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

THM MULTIMARK PLUS



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| Typ | MM PLUS ROLLER 110 |
| Art.nr. | 2672590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| Förp. | 1 Stück |