

FB 16-50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Naše svorkovnice umožňují spolehlivé vyrovnání potenciálů, a to i v rozsáhlých systémech.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Počet připojení: 1, Mosazně zbarvená
Objednací číslo	2623930000
Typ	FB 16-50
GTIN (EAN)	4050118627435
Množství	15 ks

FB 16-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	24 mm	Hloubka (v palcích)	0,945 inch
Výška	22,5 mm	Výška (v palcích)	0,886 inch
Šířka	20 mm	Šířka (v palcích)	0,787 inch
Čistá hmotnost	72,628 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Okolní teplota	-40°C bis +75°C
--------------------	----------------	----------------	-----------------

Specifikace systému

Počet úrovní	1
--------------	---

Údaje materiálu

Materiál	Mosaz	Barevný	Mosazně zbarvená
----------	-------	---------	------------------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Závažnost znečištění	3
----------------------	---

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení	Šroubové připojení
--------------------------------	--------------------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování	33 mm	Počet připojení	1
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	50 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	16 mm ²
Směr připojení	na straně	Svěrný šroub	M 6
Typ připojení	Šroubové připojení	Upínací rozsah, max.	50 mm ²
Upínací rozsah, min.	16 mm ²	Utahovací moment, min.	5 Nm

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-19

FB 16-50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technické údaje****Shoda produktu s prostředím**

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ece319d2-8755-41b0-a1ed-1eb1fd7f66ec

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)