

FBCON PA CG 4WAY LIMITER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



För standard industritillämpningar (ofarliga områden), Profibus PA anslutningsdosa och begränsare finns som 1-vägs, 2-vägs, 4-vägs och 8-vägs distributörer.

FBCon-begränsare är utformade för att skydda anslutna fältenheter från över spänningar och kortslutningar. Som spänningsbegränsande skyddselement används supressordioder. På grund av den inbyggda strömmen är segmentet även skyddat mot kortslutning på en sporre. EMC kabelförskruvningar, skyddsklass IP66 och ett brett temperaturområde för användning skyddar dina anslutningar på ett säkert sätt i tuffa miljöer.

Funktionalitet

- EMC-kabelförskruvningar för huvudledning och distributionsledningar
 - M12-kontakt för distributionsledningar
 - Extern jordningsbult
 - Tryckutjämningsselement
 - Kapslingsklass IP66
 - Versioner av aluminium och rostfritt stål
 - Profibus PA/Foundation Fältbuss-kompatibel
- Obs! Användning av FBCon-produkter med aluminiumhöljen och/eller M12-anslutningar rekommenderas inte i mycket salt-haltiga miljöer.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	, 4-kanals fördelare limiter, IP66, IP67
Art.nr.	2624380000
Typ	FBCON PA CG 4WAY LIMITER
GTIN (EAN)	4050118627909
Förp.	1 Stück

FBCON PA CG 4WAY LIMITER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	34 mm	Bygghöjd (tum)	1,339 inch
Bredd	125 mm	Byggbredd (tum)	4,921 inch
Längd	80 mm	Bygglängd (tum)	3,15 inch
Nettovikt	688 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-40 °C...80 °C	Drifttemperatur	-40 °C...75 °C
-----------------	----------------	-----------------	----------------

Tekniska data

Anslutningstyp PE	Avgrening med kabelförskruvning	Bussystem	Profibus-PA, Foundation Fieldbus
Drivspänning $U_{max.}$ max.	32 V	Fördelartyp	4-kanals fördelare limiter
Kabelförskruvningar	Kabelförskruvning i mäsing	Kapslingsmaterial	Aluminium, AISi12, Aluminium
Kapslingsyta	pulverlackerad	Monteringstyp	På ytan
Nedsmutsningsgrad	3	Skyddsklass	IP66, IP67
Strömbegränsning	inställbar, 20 mA, 40 mA, 60 mA	Utförande kapsling	Med tryckutjämningsselement

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001604	ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604	ETIM 9.0	EC001604
ECLASS 9.0	27-24-26-08	ECLASS 9.1	27-24-26-08
ECLASS 10.0	27-24-26-08	ECLASS 11.0	27-24-26-08
ECLASS 12.0	27-44-01-11	ECLASS 13.0	27-44-01-11

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Godkännanden

Godkännanden



UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E141197

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	Declaration of Conformity
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	Instruction sheet
Kataloger	Catalogues in PDF-format

FBCON PA CG 4WAY LIMITER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

