

FP ENC TS 113 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FieldPower® tokozatok nagyon robusztusak és megfelelnek a legmagasabb, 5 VA UL éghetőségi osztály követelményeinek.

- A „TS 35 PT6” kalapsín-modul és a PT6 csatlakoztató egység egyszerűen felpattintható.
- A csuklós lezárások konfekcionált dugaszolható kábelek használatát is lehetővé teszik.
- A magas fedélváltakozatok lehetővé teszik az eszköz telepítését.

A kábelvégelzárókat a tartozékok között találja.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Verzió | FieldPower® házak, 191 mm, 279 mm, 113 mm, IP65, kész állapotban, Polikarbonát, Áttetsző |
| Rendelési szám | 2632830000 |
| Típus | FP ENC TS 113 3C |
| GTIN (EAN) | 4050118664522 |
| Qty. | 1 Stück |

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység | 113 mm | Mélység (coll) | 4,449 inch |
| Magasság | 191 mm | Magasság (coll) | 7,52 inch |
| Szélesség | 279 mm | Szélesség (coll) | 10,984 inch |
| Nettó tömeg | 534,7 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -40 °C...85 °C | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...85 °C |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------|

Általános adatok

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| Anyag | Polikarbonát | Ház anyaga | Polikarbonát |
| Szilikon | Nem | Szín | Áttetsző |
| Védelmi osztály | IP65, kész állapotban | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Fedélcsavarok nyomatéka | 2 Nm | Fedél kiegészítő | TX20 csavar |
| Telepítési útmutató | Fedélcsavarok mellékelve | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000261 | ETIM 7.0 | EC000261 |
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 9,1 | 27-18-92-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 13.0 | 27-18-01-01 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések


| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts |
| Engineering Data | CAD data – STEP Application notes – Application note FieldPower® size 2 and 3 plastic enclosure temperature information Application notes – Applikationshinweis FieldPower® Größe 2 und 3 Kunststoffgehäuse Temperaturbewertung Application note FieldPower® ur20 and uc20 Applikationshinweis FieldPower® ur20 und uc20 |
| User Documentation | Manual FieldPower® enclosure size 3 |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

FP ENC TS 113 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



FP ENC TS 113 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

E6,3 szerszámbetétek - Torx®



A Weidmüller bitek standard bitek, amelyek rendkívül népszerűen a felhasználók körében a kiváló minőségnek, a széles választéknak és a hatékonyságnak köszönhetően. A számítógépes vezérlésű módszer lehetővé teszi a Weidmüller számára, hogy állandó kiváló minőséget garantáljon.

A használt kiváló minőségű nyersanyagok a vonatkozó DIN-szabványokban meghatározottaknál sokkal nagyobb nyomatermek elérését teszik lehetővé.

- DIN 5261 a PH/PZ bitekre vonatkozóan,
- DIN 5263 a hasított bitekre vonatkozóan,
- Camcar standard TORX bitekre vonatkozóan

Ez hosszú élettartamot jelent nagy nyomatermekon, és ezért ideális feltételeket a standard helyzetek számára.

Az előnyök:

- Valamennyi csavartípushoz alkalmas. A 59-61 HRC kiváló keménységi értékei miatt mind kézi, mind mechanikus szerszámokhoz alkalmas.
- Megfelelő kopásállóság és így hosszú várható élettartam.
- Kisebb kopást és optimális nyomatermekvitelt jelent, hogy optimálisan illeszkedik minden DIN csavarba.
- A vonatkozó ISO-szabványok szerinti professzionális minőségi kritériumok alapján gyártva állandó kiváló minőséggel.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|--------------------|-----------------|
| Típus | BIT E6,3 T20 X 150 | Verzió |
| Rendelési szám | 8821510000 | Szerelőszerszám |
| GTIN (EAN) | 4064675359050 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Sorkapocssínek műanyag fedélhez



A FieldPower® dobozok tartozékainak széles választéka. Kábeltömítések, sorkapocssínek, rögzítőelemek és sok minden más.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------|--|
| Típus | FP ENC DR07 142 XC P | Verzió |
| Rendelési szám | 8633510000 | Field Power® sorkapocssín, Acél, horganyzott, 142 mm, műanyag fedélhez |
| GTIN (EAN) | 4050118664393 | |
| Qty. | 5 Stück | |

FP ENC TS 113 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus | FP ENC DR07 230 3C P | Verzió |
| Rendelési szám | 633520000 | Field Power® sorkapocssín, Acél, horganyzott, 230 mm, műanyag |
| GTIN (EAN) | 4050118664386 | fedélhez |
| Qty. | 5 Stück | |

DMS PRO



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzókat ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| Típus | DMS PRO | Verzió |
| Rendelési szám | 1479120000 | Szerelőszerszám |
| GTIN (EAN) | 4050118287011 | |
| Qty. | 1 Stück | |

3-as méret



A FieldPower® tokozatok nagyon robusztusak és megfelelnek a legmagasabb, 5 VA UL éghetőségi osztály követelményeinek.

- A „TS 35 PT6” kalapsín-modul és a PT6 csatlakoztató egység egyszerűen felpattintható.
- A csuklós lezárások konfekcionált dugaszolható kábelek használatát is lehetővé teszik.
- A magas fedélváltozatok lehetővé teszik az eszköz telepítését.

A kábelvégelzárókat a tartozékok között találja.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus | FP ENC BS 042 3B | Verzió |
| Rendelési szám | 632810000 | FieldPower® házak, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, zárt állapotban, |
| GTIN (EAN) | 4050118664546 | üvegszál erősítésű polikarbonát, fekete |
| Qty. | 1 Stück | |