

FP ENC AS 178 3C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Корпусы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 BA.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

Основные данные для заказа

Исполнение	Корпуса FieldPower®, 191 mm, 279 mm, 178 mm, IP65, в комплексном состоянии, Алюминий, Aluminium
Номер для заказа	2632840000
Тип	FP ENC AS 178 3C
GTIN (EAN)	4050118664515
Кол.	1 Шт.

FP ENC AS 178 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	178 мм	Глубина (дюймов)	7,008 inch
Высота	191 мм	Высота (в дюймах)	7,52 inch
Ширина	279 мм	Ширина (в дюймах)	10,984 inch
Масса нетто	3 524,53 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-40 °C...85 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

Общие данные

Материал	Алюминий	Материал корпуса	Алюминий
Силикон	Нет	Цветовой код	Aluminium
Вид защиты	IP65, в комплексном состоянии	Момент затяжки для винтов крышки	2 Nm
Прикрепление крышки	Винты TX20	Указание по установке	Винты с крышкой включены

Классификации

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Manual FieldPower® enclosure size 3
Каталог	Catalogues in PDF-format

FP ENC AS 178 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Типоразмер 3



Корпусы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 ВА.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

Основные данные для заказа

Тип	FP ENC BS 042 3B	Исполнение
Номер для заказа	2632810000	Корпуса FieldPower®, 196 mm, 284 mm, 42 mm, IP65, в закрытом
GTIN (EAN)	4050118664546	состоянии, армированный стекловолокном поликарбонат, черный
Кол.	1 шт.	

FP ENC AS 178 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Bits E6,3 - Torx®



Биты Weidmüller - это стандартные биты, очень популярные у пользователей благодаря своему высокому качеству, большому ассортименту и КПД. За счет управляемого компьютером метода затвердевания компания Weidmüller может гарантировать неизменно высокий стандарт качества. Используемое высококачественное сырье обеспечивает значения крутящего момента значительно выше любых указанных в соответствующих стандартах DIN:

- DIN 5261 для бит PH/PZ;
- DIN 5263 для шлицевых бит;

• стандарт Samcat для бит TORX. Это означает длительный срок службы при высоких крутящих моментах, тем самым обеспечивая идеальные условия использования в стандартных ситуациях.

Преимущества:

- Подходят для всех типов винтов. Благодаря отличной твердости с величиной 59-61 HRC они подходят для использования как с механическими, так и с электрическими инструментами.
- Высокая износостойчивость обеспечивает длительный ожидаемый срок службы.
- Оптимальная посадка во всех винтах DIN означает низкий износ и оптимальную передачу крутящего момента.
- Изготовлено в соответствии с профессиональными критериями качества согласно применимым стандартам ISO с неизменно высоким стандартом качества.

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 T20 X 150	Исполнение
Номер для заказа	40641510000	Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4064675359050	
Кол.	50 Шт.	

FP ENC AS 178 3C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

DMS PRO



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Тип	DMS PRO	Исполнение
Номер для заказа	4633730000	Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4050118287011	
Кол.	1 Шт.	

Клеммные рейки для алюминиевых крышек



Широкий выбор аксессуаров для распределительных коробок FieldPower®. Кабельные уплотнения, клеммные рейки, блокирующие элементы и многое другое.

Основные данные для заказа

Тип	FP ENC DR07 080 XC A	Исполнение
Номер для заказа	4633730000	Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 80 mm, для алюминиевой крышки
GTIN (EAN)	4050118664379	
Кол.	5 Шт.	
Тип	FP ENC DR07 110 3C A	Исполнение
Номер для заказа	4633750000	Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 110 mm, для алюминиевой крышки
GTIN (EAN)	4050118664362	
Кол.	5 Шт.	
Тип	FP ENC DR07 170 3C A	Исполнение
Номер для заказа	4633780000	Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 170 mm, для алюминиевой крышки
GTIN (EAN)	4050118664348	
Кол.	5 Шт.	
Тип	FP ENC DR15 68 XC A	Исполнение
Номер для заказа	4633760000	Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 68 mm, для алюминиевой крышки
GTIN (EAN)	4050118686586	
Кол.	5 Шт.	
Тип	FP ENC DR07 145 3C A	Исполнение
Номер для заказа	4633760000	Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 145 mm, для алюминиевой крышки
GTIN (EAN)	4050118664355	
Кол.	5 Шт.	