

## FP ENC DR07 142 XB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A FieldPower® dobozok tartozékainak széles választéka.  
Kábeltömítések, sorkapocssínek, rögzítőelemek és sok  
minden más.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Field Power® sorkapocssín, Acél, horganyzott, 142 mm, alapelemhez
Rendelési szám	<a href="#">2633450000</a>
Típus	FP ENC DR07 142 XB
GTIN (EAN)	4050118664416
Qty.	5 Stück

## FP ENC DR07 142 XB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	7,5 mm	Mélység (coll)	0,295 inch
Magasság	35 mm	Magasság (coll)	1,378 inch
Szélesség	142 mm	Szélesség (coll)	5,591 inch
Nettó tömeg	10,8 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-40 °C...85
-------------------	-------------

## Általános specifikációk

Szigetelőanyag	Acél	Anyag	Acél, horganyzott
Szín	ezüst, fekete		

## Általános adatok

Anyag	Acél, horganyzott	Szigetelőanyag	Acél
Szín	ezüst, fekete	Felszerelés típusa	Dugaszolt
Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	alapelemhez	Változat	foglalat nélkül

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9,1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**FP ENC DR07 142 XB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**