

## FP ENC DR07 142 XB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ett stort utbud av tillbehör för FieldPower®-boxar.  
Kabeltätningar, montageskenor, låsningselement och  
mycket mer.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	FieldPower® montageskena, Stål förzinkat, 142 mm, för underdel
Art.nr.	<a href="#">2633450000</a>
Typ	FP ENC DR07 142 XB
GTIN (EAN)	4050118664416
Förp.	5 Stück

## FP ENC DR07 142 XB

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	7,5 mm	Byggdjup (tum)	0,295 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1,378 inch
Bredd	142 mm	Byggbredd (tum)	5,591 inch
Nettovikt	10,8 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...85
-----------------	-------------

## Allmänna uppgifter

Isoleringsmaterial	Stål	Material	Stål förzinkat
Färgkod	Silver, svart		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## FP ENC DR07 142 XB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

