

FP ENC DR07 145 3C A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Široká nabídka příslušenství pro boxy FieldPower®.
Kabelové ucpávky, lišty svorkovnic, uzamykací prvky a
mnoho dalšího.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nosná lišta Field Power®, Ocel, galvanizovaná, 145 mm, pro hliníkové víko
Objednací číslo	2633760000
Typ	FP ENC DR07 145 3C A
GTIN (EAN)	4050118664355
Množství	5 ks

Datum vytvoření 22. května 2024 12:10:13 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhraujeme si právo na technické změny.

FP ENC DR07 145 3C A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	7,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,295 inch
Výška	35 mm	Výška (v palcích)	1,378 inch
Šířka	145 mm	Šířka (v palcích)	5,709 inch
Čistá hmotnost	48 g		

Teploty

Provozní teplota	-40 °C...85 °C
------------------	----------------

Všeobecné údaje

Materiál	Ocel, galvanizovaná	Izolační materiál	ocel
Barevný	Stříbrná	Typ montáže	Šroubová montáž
Poloha při montáži, poznámka k instalaci pro hliníkové víko		Návod k instalaci	Šrouby součástí
Verze	se slotem		

Všeobecné specifikace

Izolační materiál	ocel	Návod k instalaci	Šrouby součástí
Materiál	Ocel, galvanizovaná	Barevný	Stříbrná

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts](#)
Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

FP ENC DR07 145 3C A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



Příslušenství**DMS PRO**

Momentové šroubováky společnosti Weidmüller mají ergonomický design a jsou tudíž ideální pro jednoruční použití. Lze je použít bez námahy ve všech instalačních polohách. Navíc obsahují automatický omezovač točivého momentu a mají dobrou přesnost opakování.

Všeobecné objednací údaje

Typ	DMS PRO	Verze
Objednací číslo	6479120000	Montážní nástroj
GTIN (EAN)	4050118287011	
Množství	1 ks	

Příslušenství

Nástavce E6.3 - Torx®



Bity společnosti Weidmüller jsou standardní bity, které jsou díky své dobré kvalitě, široké nabídce a efektivitě mezi uživateli velmi populární. Počítačem řízená metoda tvrzení umožňuje společnosti Weidmüller zaručit důsledně vysoký standard kvality.

Vysoce kvalitní suroviny umožňují docílení mnohem vyššího točivého momentu než je specifikovaný v příslušných normách DIN:

- DIN 5261 pro PH/PZ bity,
- DIN 5263 pro rovné bity,
- Norma Camcar pro Torx® bity

To znamená vysokou životnost při vysokých točivých momentech a tudíž ideální podmínky pro standardní situace.

Výhody:

- Vhodné pro všechny typy šroubů. Díky vynikajícím hodnotám tvrdosti 59-61 HRC jsou vhodné pro použití v manuálních i elektrických nástrojích.
- Dobrá odolnost proti opotřebení a tím pádem dlouhá životnost.
- Optimální zapadání do všech DIN šroubů znamená nízké opotřebení a optimální přenos točivého momentu.
- Vyrobeno ke splnění požadavků profesionální kvality podle příslušných norem ISO s trvale vysokým standardem kvality.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BIT E6,3 T20 X 150	Verze
Objednací číslo	6821510000	Montážní nástroj
GTIN (EAN)	4064675359050	
Množství	50 ks	