

WIRE PROCESSING CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Automatizált kábelkonfekcionálás maximális rugalmassággal – Huzalfeldolgozó központ (WPC)

- A rendszer moduláris adaptálása a vevő specifikus igényeihez: CUTFIX PRO, CUTFIX PRO FEEDER, CRIMPFIX R VARIO, CA 100 DUO vagy THM MultiMark
- Holisztikus konfekcionálási folyamat, beleértve a kábeladagolást és -kötegelést
- Szoftver egydarabos áramlási koncepcióval nagy feldolgozási megbízhatóság és minőség érdekében

Általános rendelési adatok

Verzió	Vágógép, Automata csupaszoló és krimpelő, Hőnyomtató, Szoftver
Rendelési szám	2634120000
Típus	WIRE PROCESSING CENTER
GTIN (EAN)	4050118688115
Qty.	1 Stück

WIRE PROCESSING CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	750 mm	Mélység (coll)	29,528 inch
Magasság	1 800 mm	Magasság (coll)	70,866 inch
Szélesség	1 100 mm	Szélesség (coll)	43,307 inch
Nettó tömeg	157 320 g		

Feliratozó rendszerek

Interfész	USB 2.0	Működtetés újratölthető akkumulátorokkal	Nem
Nyomtatás módja	Hőnyomtatás	Nyomtatási felbontás, max.	300 DPI
Nyomtatási sebesség	150 mm/s	Operációs rendszer	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Potenciálbetáplálás	100...240 V AC	Rendszerkövetelmények	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Változat	Mobile system with CUTFIX 8 INTERFACE, CRIMPFIX R VARIO, THM MULTIMARK		

PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Betéthossz, min.	27 mm	Csupaszolási tartomány	0,5 - 2,5 mm ² (~ AWG 20-14)
Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Fogyóeszközök	Láncolt érvéghüvelyek
Hajtás	elektromos	Impulzus idő	kb. 2 s
Krimpelés	Trapezoidal	Krimpelési hossz	8/10 mm
Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar	Érvéghüvelyek keresztmetszete, max.	2,5 mm ²
Érvéghüvelyek keresztmetszete, min.	0,5 mm ²		

Automatikus vágás

Billentyűzet	Touch display	Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Flexible/solid individual conductors	max. 10 mm ² / max. 2.5 mm ²	Hajtás	elektromos
Hossz előzetes kiválasztása, max.	999 999 mm	Hossz előzetes kiválasztása, min.	2 mm
Hossz korrekciója	Az elcsúszáskorrekció mm- ben programozható.	Interfész	USB 2.0
Kijelző	LCD kijelző	Nyílás (max. átmérő)	8 mm külső átmérőig
Pozicionálási sebesség, max.	1.5 m/s	Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar
Tárolás	Up to 2,000 cutting jobs		

WPC

Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Kijelző	15 hüvelykes érintőképernyő
Megjegyzés	Load capacity max. 180 kg, Mobile use, Panel with completed cabling and additional mains plugs and USB connections, pivoting display holder	Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar

WIRE PROCESSING CENTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Besorolások**

ETIM 6.0	EC002224	ETIM 7.0	EC011808
ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ECLASS 9.0	17-13-01-90	ECLASS 9,1	17-13-01-90
ECLASS 10.0	17-13-01-90	ECLASS 11.0	17-13-01-90
ECLASS 12.0	17-13-01-90	ECLASS 13.0	17-13-01-90

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	WPC-Server program WPC-Tool planning software
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

WIRE PROCESSING CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Nyomtatók



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	THM MULTIMARK	Verzió
Rendelési szám	8599430000	Jelölőrendszerek, Hőnyomtató, Hőnyomtató, 300 DPI, MultiMark,
GTIN (EAN)	4050118626377	Zsugorcsövek, Etikettkercsek
Qty.	1 Stück	

Automata gépek



- Különálló huzalok automatikus méretre vágásához
- Nagy ismétlési pontosság a precíz DC-szervohajtásnak köszönhetően
- Interfész az automatikus vágó IBM-kompatibilis számítógéppel történő vezérléséhez

Általános rendelési adatok

Típus	CUTFIX 8 INTERFACE	Verzió
Rendelési szám	8580010000	Vágógép
GTIN (EAN)	4050118605839	
Qty.	1 Stück	

WIRE PROCESSING CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Automata gépek



- Automatikus csupaszoláshoz és krimpeléshez
- Időtakarékos és hatékony feldolgozás
- Könnyen állítható a megfelelő keresztmetszeti tartományhoz
- Csupaszolás és krimpelés egy lépésben
- Más gyártó hüvelyek és érintkezők feldolgozása a gép üzemzavarát és meghibásodását eredményezheti!

Általános rendelési adatok

Típus	CRIMPFIX R VARIO	Verzió
Rendelési szám	6580000000	Automata csupaszoló és krimpelő
GTIN (EAN)	4050118605846	
Qty.	1 Stück	