

WPC WAGON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Optional accessories to customise the Wire Processing Center. Cable feeding system directly on the workshop trolley or on an external unit, additional printers or gripper trays.

Általános rendelési adatok

Verzió	Automata gépek
Rendelési szám	2634140000
Típus	WPC WAGON
GTIN (EAN)	4050118688122
Qty.	1 Stück

WPC WAGON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	750 mm	Mélység (coll)	29,528 inch
Magasság	1 800 mm	Magasság (coll)	70,866 inch
Szélesség	1 100 mm	Szélesség (coll)	43,307 inch
Nettó tömeg	30 000 g		

PW65 karbantartás - automatikus csupaszolás/krimpelés

Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar
------------------------	---------------------------	----------------------------	---------

Automatikus vágás

Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar
------------------------	---------------------------	----------------------------	---------

WPC

Elektromos csatlakozás	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Kijelző	15 hüvelykes érintőképernyő
Megjegyzés	pivoting display holder, Load capacity max. 180 kg, Panel with completed cabling and additional mains plugs and USB connections, Mobile use	Sűrítettlevegő-csatlakozás	5,5 bar

Besorolások

ETIM 6.0	EC002224	ETIM 7.0	EC011808
ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ECLASS 9,1	21-07-03-08	ECLASS 10.0	21-07-03-08
ECLASS 11.0	21-07-03-08	ECLASS 12.0	21-07-03-08
ECLASS 13.0	21-07-03-08		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	WPC-Server program WPC-Tool planning software
Katalógusok	Catalogues in PDF-format