

WPC WAGON**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Valbara tillbehör för anpassning av kabelbearbetningsmaskinen till individuella behov. Kabelmatningssystem direkt på verkstadsvagnen eller den externa enheten, extra skrivare eller grepplåtar.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Automater
Art.nr.	2634140000
Typ	WPC WAGON
GTIN (EAN)	4050118688122
Förp.	1 Stück

WPC WAGON

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	750 mm	Byggdjup (tum)	29,528 inch
Höjd	1 800 mm	Bygghöjd (tum)	70,866 inch
Bredd	1 100 mm	Byggbredd (tum)	43,307 inch
Nettovikt	30 000 g		

Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Tryckluftsanslutning	5,5 bar	elektroanslutning	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
----------------------	---------	-------------------	---------------------------

Kapningsautomater

Tryckluftsanslutning	5,5 bar	elektroanslutning	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
----------------------	---------	-------------------	---------------------------

WPC

elektroanslutning	100 - 240 V AC / 50/60 Hz	Visning	15-tums pekskärm
Anmärkning	svängbart displayfäste, Lastkapacitet max. 180 kg, Panel med förinstallerat kablage och extra nätkontakter och USB-anslutningar, Mobil användning	Tryckluftsanslutning	5,5 bar

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002224	ETIM 7.0	EC011808
ETIM 8.0	EC011808	ETIM 9.0	EC011808
ECLASS 9.1	21-07-03-08	ECLASS 10.0	21-07-03-08
ECLASS 11.0	21-07-03-08	ECLASS 12.0	21-07-03-08
ECLASS 13.0	21-07-03-08		

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	WPC-Server program WPC-Tool planning software
Kataloger	Catalogues in PDF-format