

POWERCRIMPER 6.0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Racjonalizacja operacji zaciskania końcówek wymaga coraz większej automatyzacji poszczególnych czynności. „Optymalizacja czasów instalacji” - tego domagają się rozwijające się rynki od swoich partnerów strategicznych. Automaty umożliwiające racjonalną obróbkę materiałów przewodowych są odpowiedzią na tak sformułowane żądania. Dla klientów decydującą rolę odgrywają elastyczność i funkcjonalność produktów. Obszerna gama automatów marki Weidmüller oferuje profesjonalne i racjonalne rozwiązania w zakresie obróbki kabli.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Praska, 0.5mm ² , 6mm ²
Nr zam.	2634310000
Typ	POWERCRIMPER 6.0
GTIN (EAN)	4050118660906
Ilość	1 Szt.

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	405 mm	Głębokość (cale)	15,945 inch
Wysokość	240 mm	Wysokość (cale)	9,449 inch
Szerokość	165 mm	Szerokość (cale)	6,496 inch
Masa netto	15 848 g		

automaty do zaciskania

Głębokość wsuwania	13	Materiały zużywalne	z kołnierzem plastikowym i bez, Bliźniacze końcówki tulejkowe
Przekrój tulejek na żyłę, max.	6 mm ²	Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,5 mm ²
Przyłącze sprężonego powietrza	5-5,5 bara	czas taktowania	ok. 1 s
długość zaciskanej końcówki	6 - 18 mm	napęd	Elektropneumatyczne
obszar zacisku, maks.	6 mm ²	obszar zacisku, min.	0,5 mm ²
przyłącze elektryczne		wskazówka	Podwójne końcówki tulejkowe o zakresie przekrojów od 2 x 0,5 do 2 x 2,5 mm ² , Brak konieczności zmieniania narzędzi
	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA		
zakres zaciskowy	0.5...6 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.1	17-31-01-01	ECLASS 10.0	17-13-01-01
ECLASS 11.0	17-13-01-01	ECLASS 12.0	17-13-01-01
ECLASS 13.0	17-13-01-01		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dokumentacja użytkownika	Manual
Katalogi	Catalogues in PDF-format

POWERCRIMPER 6.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

