

AAM 2.5 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

Általános rendelési adatok

Verzió	Sorkapocs jelölő, 8 x 5.1 mm, Osztás, mm (P): 5.00 sárga
Rendelési szám	2635550000
Típus	AAM 2.5 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674095
Qty.	40 Stück

AAM 2.5 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	5,8 mm	Mélység (coll)	0,228 inch
Magasság	8 mm	Magasság (coll)	0,315 inch
Szélesség	5,1 mm	Szélesség (coll)	0,201 inch
Nettó tömeg	0,088 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

PT OKIECEX/ATEX névleges adat

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...100 °C
------------------------------	--------------

Anyag adatok

Anyag	PA 6.6	Szín	sárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

Méretetek

Osztás, mm (P)	5 mm
----------------	------

Általános

Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C
------------------------------------	--------	------------------------------------	--------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9,1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format