


**AAM 6 YE FLASH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Výstražné kryty se symbolem blesku poskytují větší bezpečnost pro člověka a stroj. Používají se tam, kde musí být v aplikaci označeno vnější napětí.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Označení svorek, 13 x 8.1 mm, Rozteč v mm (P): 8.00 Žlutá
Objednací číslo	<a href="#">2635570000</a>
Typ	AAM 6 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674514
Množství	40 ks

## AAM 6 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5,3 mm	Hloubka (v palcích)	0,209 inch
Výška	13 mm	Výška (v palcích)	0,512 inch
Šířka	8,1 mm	Šířka (v palcích)	0,319 inch
Čistá hmotnost	0,125 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

## Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

## Údaje materiálu

Materiál	PA 6.6	Barevný	Žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	8 mm
-----------------	------

## Všeobecně

Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>