


AAM 10 YE FLASH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Výstražné kryty se symbolem blesku poskytují větší bezpečnost pro člověka a stroj. Používají se tam, kde musí být v aplikaci označeno vnější napětí.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Označení svorek, 14 x 10 mm, Žlutá
Objednací číslo	2635580000
Typ	AAM 10 YE FLASH
GTIN (EAN)	4050118674521
Množství	40 ks

AAM 10 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5,3 mm	Hloubka (v palcích)	0,209 inch
Výška	14 mm	Výška (v palcích)	0,551 inch
Šířka	10 mm	Šířka (v palcích)	0,394 inch
Čistá hmotnost	0,175 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Údaje materiálu

Materiál	PA 6.6	Barevný	Žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

Všeobecně

Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
-------------------------------	--------	-------------------------------	--------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format